

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Monitor-billentyűzet egység 17"-os TFT- kijelzővel és VGA/DVI csatlakozással – DK 9055.310

Date : 2021.05.17.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Monitor-billentyűzet egység 17"-os TFT-kijelzővel és VGA/DVI csatlakozással – DK 9055.310

created: 17.05.2021 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás:	Az egység kihúzható fiókban van elhelyezve, a monitor kihajtható és a fiók a végállásban bereteszel. Így az egységnek csak 1 U helyre van szüksége a 19"-os rack keretben.
Előnyei:	Analóg és digitális videócsatlakozás A kábelek biztonságos vezetése az energialáncban Elöl lezárható Egyszerű, egyszemélyes összeszerelés.
Szín:	RAL 7035
Egységcsomag:	Monitor-billentyűzet egység, 1 U VGA-kábel DVI kábel USB kábel Védőérintkezős hálózati kábel 17"-os TFT-kijelzővel és VGA/DVI csatlakozással 2 db PS/2 kábel Billentyűzet beépített touchpad felülettel

Termékleírás

Méretek:	Szélesség: 482,6 mm Szélesség: 19" Mélység: 680 mm
Névleges üzemi feszültség:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Magasságegységek:	1 U

Beépítési méretek:	Beszerelesi mélység (min): 680 mm Beépítési mélység (max.): 850 mm
Üzemi hőmérséklet:	Üzem (környezet): +5 °C...+45 °C
Teljesítményfelvétel:	Max. teljesítményfelvétel üzem közben: 32 W Max. teljesítményfelvétel zárt monitoregység esetén: 1 W
Felszereltség (elektromos):	Csatlakozódugó (típus): IEC 320 C14 csatlakozó
Billentyűzet fajtája:	német
Kijelző tulajdonságai:	Átlók: 432 mm (17") Formátum: 4 : 3 Kijelző felbontás: 1280 x 1024 pixel Színek száma: 16700000 Világosság (típus): 350 cd/m ² Kontrasztarány: Kontrasztarány: kb. 1000:1
Csatlakozófelületek/csatlakozók:	Általánosságok: VGA (D-SUB HD 15 pólusú) Általánosságok: DVI Általánosságok: 1 x USB Általánosságok: PS/2
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	18,8 kg
Réz tartalom (kg/db):	0
EAN:	4028177638372
Vámtarifaszám:	85286200
ETIM 7.0:	EC001428
ETIM 6.0:	EC001428
eCl@ss 8.0/8.1:	19200201
eCl@ss 6.0/6.1:	27189253
Termékleírás:	MTE 17" RAL7035/német/beépített touchpad felülettel
Jóváhagyások	
Tanúsítványok:	EAC
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat

