

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Schaltschrank- Heizung – SK 3105.420

Stand : 20.10.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Schaltschrank-Heizung mit Lüfter – SK 3105.420

erstellt am: 20.10.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden.
Material:	Kunststoff
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 20
Lieferumfang:	PTC-Heizung mit Lüfter Befestigungsmaterial
Hinweis:	Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird ein Thermostat empfohlen Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt

Produktmerkmale

Dauerheizleistung bei 10 °C:	355 W - 400 W Hinweis: Dauerheizleistung mit Lüfter
Bemessungsbetriebsspannung:	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessungen:	Breite: 103 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 103 mm
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung:	6 A

Lüfter integriert:	ja
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	1,22 kg
EAN:	4028177662902
Zolltarifnummer:	85162999
ETIM 6.0:	EC000737
ETIM 5.0:	EC000737
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
eCl@ss 7.0/7.1:	27180710
eCl@ss 6.0/6.1:	27180710
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180710
Produktbeschreibung:	SK Schaltschrank-Heizung, mit Lüfter, 355/400 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 103 x 200 x 103 mm

Approbationen

Approbationen: Approbationsübersicht
CSA
UR + C-UR
VDE

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

RTT Schaltschrank Heizung 18-20 W,
 Schaltschrank-Heizung mit Lüfter
 Dauerheizleistung bei $T_u = 10^{\circ}\text{C}$: 400 W
 Bemessungsbetriebsspannung 115V 1~, 50/60 Hz
 Abmessungen mm B x H x T: 103 x 200 x 103
 Vorsicherung T: 6 A
 Lieferumfang: PTC-Heizung mit Schnell-Anschlussklemme und Befestigungsmaterial
 Produkthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygrostat SK 3118.000

egesetzt werden.
