

Profilati DIN-profilskena
För direkt fastsättning av komponenter.

Art. nr.	Benämning	e-nummer	Bredd	Höjd	Längd
XX2932/2SL	Plintskena 32x15 hålad 2m/st 10/frp.	2929904	32	15	2000
XX2932/2SO	Plintskena 32x15 ohålad 2m/st. 10/frp.	2929903	32	15	2000
XX2933/2SL	Profilskena 35x7,3 hålad 2m/st. 20/frp.	2929906	35	7,3	2000
XX2933/2SO	Profilskena 35x7,3 ohålad 2m/st 20/frp.	2929905	35	7,3	2000
XX2934/2SL	Profilskena 35x15 hålad 2m/st. 10/frp.	2929912	35	15	2000
XX2934/2SO	Profilskena 35x15 ohålad 2m/st. 10/frp.	2929911	35	15	2000
XX2935/2SL	Profilskena 35x10 hålad 2m/st. 20/frp.	2929907	35	10	2000
XX2935/2SO	Profilskena 35x10 ohålad 2m/st. 20/frp.	2929908	35	10	2000
XX2937/2SL	Profilskena 15x5,5 hålad 2m/st. 20/frp.	2929902	15	5,5	2000
XX2937/2SO	Profilskena 15x5,5 ohålad 2m/st 20/frp.	2929901	15	5,5	2000

**För ytterligare sortiment samt tillbehör se vår Handbok 34!
Beställ eller ladda ner den på www.rittal.se.**

Vill du veta mer?


Ring våra innesäljare eller besök www.rittal.se.

RITTAL Scandinavian ab • Rittalgatan 1 • 262 73 Ängelholm
Telefon: 0431-44 26 00 • 031-710 15 10 • 08-680 74 10
e-post: info@rittal.se • www.rittal.se

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Kabelkanaler och DIN-profilskenor Planet Wattohm och Profilati



06/2015






SEGMA standard kabelkanal

Stabil konstruktion med slitsar vilket ger enkel och snabb kabeldragning. Markerade brytställen även längs kanalbotten. IN-hållning i botten underlättar fastsättning på montageplåt eller skena.


Art. nr.	Benämning	e-nummer	Bredd	Höjd	Längd
PW21150	Kabelkanal SEGMA 16/frp.	2995200	15	25	2000
PW21151	Kabelkanal SEGMA 30/frp.	2995202	25	25	2000
PW21152	Kabelkanal SEGMA 28/frp.	2995204	40	25	2000
PW21153	Kabelkanal SEGMA 20/frp.	2995206	15	40	2000
PW21154	Kabelkanal SEGMA 28/frp.	2995210	25	40	2000
PW21155	Kabelkanal SEGMA 24/frp.	2995212	40	40	2000
PW21156	Kabelkanal SEGMA 16/frp.	2995214	60	40	2000
PW21157	Kabelkanal SEGMA 12/frp.	2995216	80	40	2000
PW21158	Kabelkanal SEGMA 12/frp.	2995218	100	40	2000
PW21159	Kabelkanal SEGMA 28/frp.	2995220	25	60	2000
PW21160	Kabelkanal SEGMA 24/frp.	2995222	40	60	2000
PW21161	Kabelkanal SEGMA 16/frp.	2995224	60	60	2000
PW21162	Kabelkanal SEGMA 12/frp.	2995226	80	60	2000
PW21163	Kabelkanal SEGMA 12/frp.	2995228	100	60	2000
PW21164	Kabelkanal SEGMA 8/frp.	2995230	120	60	2000
PW21165	Kabelkanal SEGMA 20/frp.	2995232	25	80	2000
PW21166	Kabelkanal SEGMA 20/frp.	2995234	40	80	2000
PW21167	Kabelkanal SEGMA 16/frp.	2995236	60	80	2000
PW21168	Kabelkanal SEGMA 12/frp.	2995238	80	80	2000
PW21169	Kabelkanal SEGMA 8/frp.	2995240	100	80	2000
PW21170	Kabelkanal SEGMA 8/frp.	2995242	120	80	2000
PW21171	Kabelkanal SEGMA 12/frp.	2995244	40	100	2000
PW21172	Kabelkanal SEGMA 12/frp.	2995246	60	100	2000
PW21173	Kabelkanal SEGMA 10/frp.	2995248	80	100	2000
PW21174	Kabelkanal SEGMA 8/frp.	2995250	100	100	2000
PW21175	Kabelkanal SEGMA 6/frp.	2995252	150	100	2000



SEGMA halogenfri kabelkanal

För kabelförläggning där halogengas måste undvikas om kabelkanalen skulle fatta eld eller placeras i en omgivning med höga temperaturer. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av den speciella SEGMA-tången behövs ingen såg för att kapa kabelkanalen.

Art. nr.	Benämning	e-nummer	Bredd	Höjd	Längd
PW31050	Kabelkanal SEGMA halogenfri 30/frp.	2995392	25	25	2000
PW31051	Kabelkanal SEGMA halogenfri 28/frp.	2995394	25	40	2000
PW31052	Kabelkanal SEGMA halogenfri 24/frp.	2995396	40	40	2000
PW31053	Kabelkanal SEGMA halogenfri 28/frp.	2995398	25	60	2000
PW31054	Kabelkanal SEGMA halogenfri 24/frp.	2995400	40	60	2000
PW31055	Kabelkanal SEGMA halogenfri 16/frp.	2995402	60	60	2000
PW31056	Kabelkanal SEGMA halogenfri 20/frp.	2995404	40	80	2000
PW31057	Kabelkanal SEGMA halogenfri 16/frp.	2995406	60	80	2000
PW31058	Kabelkanal SEGMA halogenfri 12/frp.	2995408	80	80	2000
PW31059	Kabelkanal SEGMA halogenfri 8/frp.	2995410	120	80	2000



SEGMA standard lock till kabelkanal

Art. nr.	Benämning	e-nummer	Bredd	Längd
PW26200	Lock SEGMA PVC 18/frp.	2995354	15	2000
PW26201	Lock SEGMA PVC 18/frp.	2995356	25	2000
PW26202	Lock SEGMA PVC 18/frp.	2995358	40	2000
PW26203	Lock SEGMA PVC 18/frp.	2995360	60	2000
PW26204	Lock SEGMA PVC 18/frp.	2995362	80	2000
PW26205	Lock SEGMA PVC 18/frp.	2995364	100	2000
PW26206	Lock SEGMA PVC 18/frp.	2995366	120	2000

SEGMA halogenfri lock till kabelkanal

Art. nr.	Benämning	e-nummer	Bredd	Längd
PW26220	Lock SEGMA halogenfri 18/frp.	2995382	25	2000
PW26221	Lock SEGMA halogenfri 18/frp.	2995384	40	2000
PW26222	Lock SEGMA halogenfri 18/frp.	2995386	60	2000
PW26223	Lock SEGMA halogenfri 18/frp.	2995388	80	2000
PW26224	Lock SEGMA halogenfri 18/frp.	2995390	120	2000

Tillbehör till SEGMA kabelkanaler

Art. nr.	Benämning	e-nummer
PW25058	Nitverktyg diam 4 SEGMA	1646570
PW25059	Nitverktyg diam 6 SEGMA	1646572
PW25060	Avbitartång SEGMA	1646574
PW25062	Skyllhållare SEGMA 50/frp.	2995342
PW37271	Plastnit SEGMA 5 mm 500/frp.	2995289