

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Komfortleuchte – SZ **4139.150**

Stand : 12.11.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Komfortleuchte – SZ 4139.150

erstellt am: 12.11.2019 auf www.rittal.com/de-de



Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2019 |||Bitte beachten Sie die geänderte Ausführung der alternativen Produktempfehlung:: 2500210

Produktbeschreibung

Ausführung:	mit Türpositionsschalter
Lieferumfang:	Komfortleuchte Leuchtmittel Leuchtmittelabdeckung Inkl. Befestigungsmaterial Integrierter Türpositionsschalter

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 452 mm Höhe: 117 mm Tiefe: 50 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Einbaumöglichkeiten:	TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
Betriebstemperatur:	Betrieb (Umgebung): -15 °C...+45 °C Lagerung: -20 °C...+70 °C
Leistungsaufnahme:	14 W
Ausstattung (elektrisch):	Vorschaltgerät: Weitspannungs-EVG

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel G13
Buchse/Steckdose (Typ): D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Integrierter Türpositionsschalter: ja
Schalter (Typ): Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb

Bemessungsisolationsspannung:	500 V DC/1s
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Erde:	1000 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase:	500 V AC
Schutzklasse:	I (Schutzleiter)
Anschlussmöglichkeiten:	Einspeisung über Steckverbinder Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
Leuchten-Montageart:	Verschrauben
Leuchtmittelabdeckung:	ja
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	2,02 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177320741
Zolltarifnummer:	94054095
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Produktbeschreibung:	SZ Komfortleuchte, BHT: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, mit Türpositionsschalter, mit Schuko-Steckdose
Approbationen	
Zertifikate:	EAC
Erklärungen:	Konformitätserklärung