

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Seitenwand – TE 7888.653

Stand : 25.09.2022

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Seitenwand für TE 8000 – TE 7888.653

erstellt am: 25.09.2022 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Das Produkt läuft aus zum: 31.08.2021 |||Alternative Produktempfehlung: 7824200

## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Einfache Montage durch Einsteckhilfe unten und Verschluss oben. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
<b>Material:</b>	Stahlblech
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	IP 20
<b>Lieferumfang:</b>	Inkl. 4 Vorreiberverschlüsse mit Sicherheitsschließung 3524 E

## Produktbeschreibung

<b>Passend für:</b>	Gehäusotyp: TE 8000 Höhe: 2000 mm Tiefe: 1000 mm
<b>Verpackungseinheit:</b>	2 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	12 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0

**EAN:** 4028177801356

---

**Zolltarifnummer:** 94039010

---

**ETIM 7.0:** EC002524

---

**ETIM 6.0:** EC002524

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27182101

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27182101

---

**Produktbeschreibung:** TE Seitenwand, HxT: 2000x1000 mm, IP 20, für TE 8000, Stahlblech, pulverbeschichtet

---

## Approbationen

**Zertifikate:** GOST

---

## Ausschreibungstext

---

TE 8000 Seitenwand, abschließbar  
Einteilige, steckbare, abschließbare Seitenwand, mit  
Sicherheitsschließung  
Nr. 3524 E. Schnellbefestigung durch einfaches Einstecken, Schließen und  
Verriegeln.

Lieferumfang: 2 Seitenwände, mit. je 2 Sicherheitsschließungen

Material: Stahlblech

Oberfläche: RAL 7035

Approbationen: ---

Für Schrankmaße (BxH): 1000 x 2000 mm

Schutzart: IP 20, im Verbund

Artikelnummer: TE 7888.653

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

---