

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX med gribelister – AX 6315.150

Publisering : Thu Oct 01 20:50:30 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX med gribelister – AX 6315.150

Oprettet: 01.10.2020 på [www.rittal.com/dk-dk](http://www.rittal.com/dk-dk)



## Produktbeskrivelse

<b>Beskrivelse:</b>	Betjeningskabinettet med gribelister på basis af AX, stålplade med bæreamsudsikring Ø 130 mm, som passer til bæreamssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang forfra eller bagfra, aluminiumfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, kapslingsklasse IP 55.
<b>Materiale:</b>	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum Frontplade: Aluminium Afdækningskapper: Plast
<b>Overflade:</b>	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Gribelister: Natureloxeret Frontplade: natureloxeret
<b>Farve:</b>	Kabinet og låge: RAL 7035 Gribelister: Natureloxeret Frontplade: natureloxeret Afdækningskapper: svarende til RAL 7024
<b>Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529:</b>	Type 1, 12
<b>Typeklassificering iht. UL 508A:</b>	Type 1, 12
<b>IK-kode:</b>	IK08
<b>Leveringsomfang:</b>	Kabinet med udsikring og forstærkning til bæreamstilslutning Ø 130 mm Fortil med maks. udsikring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade Gribelister på siderne med afslutningskapper Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med hulsystem Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats

**Kommentar:** Flytning af bæreamstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet Ekstraudstyr: Bæreamstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores  
Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låseindsats, kan udskiftes med mini-komfortgreb AX, låseindsatser 27 mm, udførelse A  
Låsesystemer til serviceadgang fra forsiden: Låseindsats, kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, type A

**Udførelse serviceadgang:** Forfra

**Bemærkning vedr. produkt nr.:** passende montageplade 5051.368 med forsendelsespose 5051.300

**Grundmateriale:** Stålblade

## Produktegenskaber

**Dimensioner:** Bredde: 300 mm  
Højde: 300 mm  
Dybde: 210 mm

**Pakkestørrelse:** 1 stk.

**Vægt/PS:** 7 kg

**EAN:** 4028177923232

**Toldtarifnummer:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC002504

**ETIM 6.0:** EC002504

**eCI@ss 8.0/8.1:** 27180505

**eCI@ss 6.0/6.1:** 27180505

**Produktbeskrivelse:** AX Betjeningskabinet med grebsummer, BHD: 300x300x210 mm, stålblade, grebsummer i aluminium, serviceadgang fra forsiden

## Godkendelser

**Godkendelser:** UL + C-UL

**Forklaringer:** Overensstemmelseserklæring