

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **Betjeningskabinet til bord-TFT op til 24" – CP 6321.000**

Publisering : Thu Apr 15 05:00:52 CEST 2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Betjeningskabinet til bord-TFT op til 24" – CP 6321.000

Oprettet: 15.04.2021 på [www.rittal.com/dk-dk](http://www.rittal.com/dk-dk)



## Discontinued article.

Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30.09.2020 |||Artiklen erstattes af: 6321050

## Produktbeskrivelse

<b>Udgave:</b>	Glasplade med sikkerhedsglas
<b>Beskrivelse:</b>	Til indbygning af almindelige bord-TFT'er med skærmdiagonal op til 24" i formatene 16:9/16:10
<b>Materiale:</b>	Kabinet og låge: Stålplade Gribelister: Aluminium Afdækningskapper: Plast Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas TFT-holder: Stålplade
<b>Overflade:</b>	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Gribelister: Natureloxeret
<b>Farve:</b>	Kabinet og låge: RAL 7035 Gribelister: Natureloxeret Afdækningskapper: svarende til RAL 7024
<b>Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529:</b>	IP 65
<b>Leveringsomfang:</b>	Kabinet med udskæring og forstærkning til bæreamstilslutning Ø 130 mm Observationsvindue Holder til bord-TFT med beslag VESA 75/100 Gribelister og afdækninger på siden Låge bagtil, højrehængslet Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
<b>Kommentar:</b>	Flytning af bæreamstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet Ekstraudstyr: Bæreamstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i

forstærkningspladen, kan nemt udbores  
Låseindsats, kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, type A, sikkerhedscylinder,  
plasthåndtag og T-greb, type B

<b>Grundmateriale:</b>	Aluminium
<b>Produktbeskrivelse</b>	
<b>Dimensioner:</b>	Bredde: 650 mm Højde: 450 mm Dybde: 155 mm
<b>Antal vridelåse:</b>	1
<b>Udførelse lås:</b>	Vridere
<b>Antal låse:</b>	1
<b>Låseindsats:</b>	3 mm dobbeltkam
<b>Pakkestørrelse:</b>	1 stk.
<b>Vægt/PS:</b>	18 kg
<b>EAN:</b>	4028177697324
<b>Toldtarifnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002504
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002504
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180505
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180505
<b>Produktbeskrivelse:</b>	CP Betjeningskabinet til bord-TFT op til 24", BHD: 650 x 450 x 155 mm, stålplade, grebslister i aluminium
<b>Godkendelser</b>	
<b>Godkendelser:</b>	Bureau Veritas
<b>Forklaringer:</b>	Overensstemmelseserklæring