

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer – DK 7044.120

Date : 01-oct-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer

## Organizer – DK 7044.120

created: 01.10.2020 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



### Descripción producto

<b>Descripción:</b>	Las modernas infraestructuras de redes exigen un alto rendimiento y una flexibilidad máxima durante el cableado. El Network Cable Organizer (NCO) es un elemento esencial para ello. El robusto marco de montaje de 1 UA preequipado con 24 protectores para cables revoluciona el clásico cableado estructurado con un montaje 8 veces más rápido.
<b>Ventajas:</b>	Reducción del caos de cables – sin obstrucción de la circulación del aire en la zona de los conmutadores de red Con la longitud correcta: los cables sobrantes, tanto si son CAT 6 o de F.O, simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción Todos los cables se suministran 100 % testados y con el protocolo de medición correspondiente Acceso frontal – de ahí que sea ideal para un equipamiento posterior en racks a partir de una profundidad de 800 mm
<b>Aplicación:</b>	Puede montarse en todos los racks para redes a partir de una profundidad de 800 mm
<b>Funcionamiento:</b>	Fijación al nivel de 19" frontal y posterior
<b>Material:</b>	Marco de montaje: chapa de acero Submódulos: acero inoxidable, plástico (POM)
<b>Color:</b>	Marco de montaje: RAL 9005 Cable: azul
<b>Datos técnicos:</b>	Cable Cat 6 STP 2 x conectores RJ 45 por cable conector RJ 45 apantallado con pines dorados Longitud de cable disponible por submódulo: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% cobre, 250 MHz

**Unidad de envase:** Sistema completo CAT 6  
24 submódulos Cat 6  
Juego de montaje  
Incl. material de fijación

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 450 mm  
Anchura: 19"  
Altura: 44 mm  
Profundidad: 600 mm

**Unidades de altura:** 1 UA

**Temperatura de servicio:** Servicio (entorno): +10 °C...+45 °C

**Humedad del aire (sin condensación):** Cojinete: 10 %  
Servicio (entorno): 95 %

**Submódulos premontados:** 24

**Nº máx. de módulos:** 24

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

**Peso/UE:** 12,5 kg

**Contenido de cobre (kg / pza.):** 0

**EAN:** 4028177917224

**Código arancelario:** 73269098

**ETIM 7.0:** EC000322

**ETIM 6.0:** EC000322

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27189265

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27189265

**Descripción producto:** DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: blue, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable