

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► RiMatrix S Sala convencional – DK 7998.106

Date : 20-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RiMatrix S Sala convencional – DK 7998.106

created: 20.09.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

| | |
|---|--|
| Descripción: | El centro de datos estandarizado se monta en una sala convencional dentro del concepto de cubo para pasillo de aire caliente o frío. |
| Ventajas: | Aumento de la eficiencia energética El cubo para pasillo de aire frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consecuente del aire caliente y del frío. |
| Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 20 en zona protegida por encima del falso suelo |
| Unidad de envase: | Asesoramiento y cálculo del retorno sobre la inversión Entrega e instalación en la infraestructura del cliente Puesta en marcha y entrega Documentación, formación, instrucciones Línea directa y servicios/contratos de servicios Cubo para pasillo de aire frío |
| Datos técnicos: | Instalación de extinción de incendios para sala: opcional Instalación de humidificación y deshumidificación: opcional Detección precoz de incendios: sí |
| Rack para servidores (600 x 2000 x 1200 mm): | 6 |
| Rack para redes/servidores combinado (800 x 2000 x 1200 mm): | 1 |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS): | 60 kW + 20 kW n+1 redundante |
| Cuadro eléctrico: | 1 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| PDU Basic: | 14 |
| Climatización (ZUCS): | 60 kW + 10 kW n+1 redundante |
| Características del producto | |
| Versión: | Single 6 |
| Dimensiones: | Anchura: 2807 mm Altura: 2750 mm Profundidad: 7067 mm |
| Dimensiones interiores: | Anchura interior: 2750 mm Altura interior: 2722 mm Prof. interior: 7000 mm |
| Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
| EAN: | 4028177702462 |
| Código arancelario: | 85489090 |
| ETIM 7.0: | EC002499 |
| ETIM 6.0: | EC002499 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180207 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180207 |
| Descripción producto: | #NV |
| Aprobaciones | |
| Explicaciones: | Declaración de conformidad |