Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 1.292.1201.70

HSK-K-Ex-Active

État: 16.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.292.1201.70 - HSK-K-Ex-Active

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94

Caractéristiques

Référence	SZ 1.292.1201.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94
Matériau	
	O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	24 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...85 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878415870
ECLASS 8.0	27149109