

Kastsystemen


Industrial Workstations

Kast

		Bestelnr. IW	B/D mm	6900.000	6900.100	6900.400	6900.410	6901.100
			600/600	900	900	900	900	1000
Levering	Uitvoering	Materiaal	Kleur RAL					
Kast	Frameconstructie met zijwanden, vanuit de binnenzijde vastgeschroefd	Plaatstaal, 1,5 mm	7035 structuur	■	■	■	■	■
	Bodemplaat met wartelplaat voor het invoeren van kabels							
	Stelvoeten voor het opheffen van bodemoneffenheden							
Plint boven	Sluit de behuizing aan de bovenzijde af	Kunststof volgens UL 94-V0	7035/ 7015	-	-	-	-	■
Toetsenbord-schuiflade	Schuifladebehuizing	Plaatstaal, 1,5 mm	7035	-	-	-	-	■
	Uittrekbaar met kabelhouder alsmede uittrekbare mousepad en toetsenbordbeugel							
	Plint met handgreepprofiel, ingeklapt als handsteun, met arretering, sluiting nr. 3524 E							
Schuiflade-uitbouw	Schuifladebehuizing, gemonteerd met schuifladeplint en telescooprails	Plaatstaal, 1,5 mm	7035	-	-	■	-	-
	Uittrekbaar met kabelhouder alsmede uittrekbare mousepad	Plaatstaal, 1,5 mm	7035	-	-	-	■	-
	Schuifladeplint met handgreepprofiel, met arretering, sluiting nr. 3524 E	Kunststof volgens UL 94-V0	7035/ 7015/ 9006	-	-	■	■	-
Designdeur	Verticale profielen met espagnoletsluiting en dubbelbaardsluiting, rechts scharnierend	Aluminium profiel	7035	■	■	■	■	■
	Deur resp. inbouwplaat omgezet, gesloten	Plaatstaal, 1,5 mm	7015	■	■	■	■	■
Werkblad	Gesloten	Spaanplaat, aan beide zijden gelamineerd met kunststof rand	overeenkomstig 7035 rand: overeenkomstig 7015	-	-	-	-	■
Achterwand	Vanuit de binnenzijde vastgeschroefd	Plaatstaal, 1,5 mm	7035 structuur	■	-	-	-	-
Deur achter	Met espagnoletsluiting en dubbelbaardsluiting, rechts scharnierend	Plaatstaal, 1,5 mm	7035 structuur	-	■	■	■	■


Kast

Behuizing
IW 6900.000 IW 6900.100




- 1 Deur achter bij IW 6900.100
- 2 Achterwand bij IW 6900.000, afmetingen tussen haakjes
- 3 Designdeur bij IW 6900.000, IW 6900.100

Behuizing
IW 6900.400 IW 6900.410




De afmetingen tussen haakjes gelden alleen voor IW 6900.410

Behuizing
IW 6901.100




Monitorbehuizing
IW 6902.500




Werkbladen

Werkblad, klein
IW 6902.300



Werkblad
IW 6902.100



Werkblad, voorbereid voor standvoet
IW 6902.310

