Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SZ 1.740.1602.50

# HSK-INOX-HD

État: 14.07.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.740.1602.50 - HSK-INOX-HD

Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 1.740.1602.50 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage. |
| Matériau | Acier inoxydable AISI 316L (1.4404) |
| Couleur | Autres |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 18 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 6 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...120 °C |
| Longueur du filetage | 6 mm |
| Unité d'emballage | 10 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| EAN | 4033878444658 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

© Rittal 2025