Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SG 2371.010

Élément flash

État: 09.07.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2371.010 - Élément flash pour colonnes de signalisation modulaires

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes, nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.



Caractéristiques

Référence	SG 2371.010
Modèle	Élément flash
Description produit	Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes. Nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.
Avantages	Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette. Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale. Eléments disponibles en différentes couleurs et tensions. Elément clignotant et flash, y compris élément lumineux, directement prêt à fonctionner.
Mode de fonctionnement	Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Matériau	Coffret en polyamide Calotte : polycarbonate transparent
Couleur	Vert
Diamètre	70 mm

Caractéristiques

Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	2500 V AC
Tension nominale d’isolation	250 V AC
Courant nominal max.	125 mA
Dimensions	Hauteur: 56 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54, lorsqu'un capot de finition ou un module acoustique est monté en partie supérieure
Tension nominale	24 V (DC)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.09
Poids brut	0.097
Numéro du tarif douanier	85311095
EAN	4028177220089
ECLASS 8.0	27371220

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UR