

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Teknik sistem katalođu Plastik panolar KS



ENDÜSTRİYEL PANOLAR

GÜÇ DAĞITIMI

İKLİMLENDİRME


BT ALTYAPISI

YAZILIM & SERVİS

FRIEDHELM LOH GROUP



Plastik panolar KS



KS plastik panoları son derece çok yönlü olarak kullanılabilir. Yüksek koruma sınıfı, korozyon koruması, yüksek kimyasal dayanıklılık ve çift yalıtımlı tasarım, konvansiyonel sac gövdelerin kullanılmadığı uygulama alanlarını da kapsar.

- 1** Sıkıştırılmış, sert PVC sızdırmaz ağızlı entegre yağmur koruma çitası sayesinde tüm gövdelerde, kapı üst ve alt kenarlarında çift yalıtım yüzeyli, kapı üst ve alt kenarları çift kat izolasyonlu yağmur koruma çitası
- 2** Kapının U profilinde biçimlendirilmiş çevresi köpüklü PU conta sayesinde pano iç bölümü güvenli bir biçimde korunur
- 3** Komple yalıtımlı tasarım
- 4** Gövdede presli C profilleri sayesinde, kademesiz montaj plakası ayarı için tüm montaj yüzeylerinde kurulum
- 5** Kapı içinde kablo geçişlerinin ve diğer bireysel montaj parçalarının vidalanması için presli montaj çıkıntıları sayesinde esnek kapı iç yapısı
- 6** Cam elyaf takviyeli plastik sayesinde yüksek stabilite (GFK)
- 7** Çıkıntılar ve dişli rakorlar üzerinden dahili konfigürasyon

Plastik panolar KS

Uluslararası kabul görmüş onay ve sertifikalar

Rittal ürünleri çok sayıda uluslararası onay ve sertifikaya sahiptir ve en yüksek uluslararası kalite standartlarına uygundur.

- Tüm bileşenler, uluslararası normlara ve direktiflere uygun olarak en sıkı testlere tabi tutulmaktadır
- Hiç değişmeyen yüksek ürün kalitesi, kapsamlı bir kalite yönetim sistemi ile sağlanmaktadır
- Harici test kuruluşları tarafından düzenli olarak yapılan üretim kontrolleri, dünya çapında standartlara uygunluğu garanti eder

Tüm güncel onay ve sertifikaları Rittal web sitesinde bulabilirsiniz.



CAD verileri

Çevrimiçi RiCAD 3D bileşen kütüphanesini kullanarak Rittal, pano ve uygulamalar için tek bir kaynaktan mühendislik, iklimlendirme, IT ve güç çözümleri sunmaktadır. Her CAD sistemi için profesyonel verilerle, sistem tasarımının verimliliği artırılır ve montaj süresi azaltılır.

- CAD verileri akıllı telefon uygulaması olarak veya Rittal web sitesi üzerinden kullanılabilir.
- Veriler e-posta üzerinden talep edilebilir
- 70'den fazla CAD formatı üzerinden seçim
- Güncel Rittal Kataloğu sayfalarına doğrudan yönlendirme, bu sayede "hepsi bir arada"
- Ayrıntılı ve doğrulanmış çözümler sayesinde optimum planlama güvenliği
- Uzun modelleme gerekli olmadığı için zaman tasarrufu



Plastik panolar KS



PU köpük conta

- Kapının biçimlendirilmiş ve koruma sağlayan U profilinde dikişsiz köpüklü PU köpük conta
- Sürekli ve güvenli bir koruma sınıfı sağlar
- -20°C'den +80°C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Boyanabilir ve 180°C'ye kadar kısa süreli yangına dayanıklı



Yağmur koruma çitası

- Sıkıştırılmış, sert PVC sızdırmaz ağızlı entegre yağmur koruma çitası sayesinde conta toza ve yağmura karşı korunur
- Tüm gövdelerde, kapı üst ve alt kenarlarında çift kat yalıtım



Değiştirilebilir kapı açılma yönü

- Fonksiyonel simetrik gövde yapısı, yani tek kapılı panolarda döndürülebilir kapı menteşesi sayesinde çift yönlü kullanım imkanı

Plastik panolar KS

Model türleri

- Gözetleme pencere, çift kapılı veya kapalı kapılı olarak temin edilebilir



İç donanım

- Gövde arka duvarında (25mm ızgara) ve kapıda dişli somunlar için montaj çıkıntıları, bu sayede esnek iç donanım
- Montaj plakası ve/veya C profil rayları için dahili dişli somunlu montaj çıkıntıları
- Kademesiz montaj plakası derinlik ayarı için yana preslenen C profiller



Duvar montajı

- Kabartmalı merkezleme noktaları endüstriyel panoların önden doğrudan vidalanmasında çapaksız delme işlemi sağlar



Montaj plakası

- Çinko kaplamalı
- Tüm uygulama durumlarında üniversal işleme için stabil montaj plakası
- M8 x 12,5 mm pres somunlardaki saplamalara vidalanabilir kolay sabitleme



Aksesuarlar



Pratik duvara sabitleme köşebenti

- Cam elyaf takviyeli plastik sayesinde aynı kalan tasarım
- Arka duvara dışarıdan kolay sabitleme
- Gövde arka duvarındaki formasyonlar sayesinde koruma sınıfı korunur, bu sayede gövdede delik delme gerekli değildir
- 150 kg'a kadar yüklenebilir (4 duvar köşebenti kullanıldığında)



Montaj plakaları derinlik ayarı

- Kademesiz olarak ayarlanabilir
- Birden fazla montaj yüzeyinde montaja imkan sağlar
- Derinlik ayar dirseklerinde raylar da monte edilebilir



Direğe montaj

- Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat montaj



Kilit

- Çok çeşitli farklı kilit seçimi
- Kilitler değiştirilebilir:
 - Ergoform-S kapı kolu
 - Plastik kol
 - Kilit göbekleri

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Endüstriyel Panolar
- Güç Dağıtımı
- İklimlendirme
- BT Altyapısı
- Yazılım & Servis

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

