

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



System-Einzelschrank VX SE

Weil einfach oft das Beste ist

Free-standing enclosure system VX SE

Because often, simple is best





Intelligentes Schrankkonzept

- Seitenwände und Dach angeformt
- Ablagerungen von Schmutz nur schwer möglich durch Vermeidung von Spalten zwischen Dach, Seitenwand und Rahmen
- Deutliche Reduzierung von Montage- und Bestellaufwand
- Große Palette an Stahlblech- und Edelstahlvarianten

Smart enclosure concept

- Integral side panels and roof
- Eliminating the gaps between the roof, side panel and frame helps to prevent dirt deposits
- Ordering and assembly work is significantly reduced
- Wide range of sheet steel and stainless steel variants

Conception intelligente

- Panneaux latéraux et toit d'un seul tenant
- Dépôt de saletés quasiment impossible grâce à l'absence d'espaces entre le toit, le panneau latéral et l'ossature
- Nette réduction du temps passé au montage et à commander les produits
- Large gamme de dimensions disponibles en tôle d'acier et acier inoxydable

Concepto de armarios inteligente

- Laterales y techo moldeados
- La supresión de los huecos entre el techo, el lateral y el bastidor contribuye a evitar la acumulación de suciedad
- Las tareas de montaje y pedido se reducen notablemente
- Amplia gama de variantes de chapa de acero y acero inoxidable

Concetto di armadio intelligente

- Pareti laterali e tetto sagomati
- Nessun deposito di sporco grazie all'assenza di spazi vuoti tra tetto, parete laterale e telaio
- Riduzione significativa dei costi di assemblaggio e di ordinazione
- Ampia gamma di varianti in lamiera d'acciaio e acciaio inox

Продуманная концепция шкафа

- Несъемные боковые стенки и крыша
- Снижение вероятности отложений грязи за счет исключения зазоров между крышкой, боковыми стенками и каркасом
- Значительное снижение затрат на монтаж и заказ
- Большая номенклатура вариантов из листовой и нержавеющей стали

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION



Einfach und vielseitig

- Einzelschrankbreiten bis 1800 mm ermöglichen den Ersatz von kleinen Anreihkombinationen
- Tiefen von 300 mm sind ideal für Anwendungen bei geringen Platzverhältnissen (z. B. Gebäudetechnik)

Simple and versatile

- Individual enclosure widths up to 1800 mm can replace small bayed suites
- Depths of 300 mm are ideally suited for applications in confined spaces, such as building services

Simplicité et polyvalence

- Des armoires monobloc de largeur jusqu'à 1800 mm permettent d'envisager le remplacement de petites structures d'armoires juxtaposées
- Des armoires de 300 mm de profondeur sont idéales pour être implantées dans des endroits exiguës comme par exemple dans le secteur tertiaire

Simple y versátil


- Los armarios individuales de hasta 1800 mm de ancho pueden sustituir pequeñas combinaciones ensambladas
- La profundidad de 300 mm es ideal para aplicaciones en espacios reducidos, por ej. en la gestión inteligente de edificios

Semplice e versatile

- Larghezze individuali fino a 1800 mm possono sostituire le piccole installazioni in batteria
- Profondità di 300 mm ideali per applicazioni in piccoli spazi, come i locali di servizi degli edifici

Простота и разнообразие

- Отдельные шкафы шириной до 1800 мм заменяют собой небольшие линейки шкафов
- Глубина 300 мм идеально подходит для стесненных условий (например, инфраструктуры зданий)



Kompatibilität clever nutzen

- Mit der Adapterschiene für VX-Kompatibilität kann der Innenausbau des VX25 in vollem Umfang im VX SE genutzt werden
- Flexible Kableinführungsmöglichkeiten dank vielfältigem Zubehör und mehrteiliger Bodenblechausführung

Clever use of compatibility

- The adaptor rail for VX compatibility allows VX25 interior installation to be fully utilised in the VX SE
- A versatile range of accessories coupled with a multi-piece gland plate design guarantee flexible cable entry options

Utiliser intelligemment la compatibilité

- Grâce à des rails d'adaptation, il est possible d'aménager l'intérieur d'une armoire électrique monobloc VX SE avec autant de modularité qu'une armoire électrique juxtaposable VX25
- Nombreuses possibilités d'introduction des câbles grâce aux divers accessoires et plaques passe-câbles en plusieurs parties

Uso intelligente de la compatibilidad

- La guía de adaptación VX permite aprovechar al máximo el montaje interior del VX25 en el VX SE
- Una amplia gama de accesorios y el diseño de las entradas de cables de varias piezas ofrecen opciones flexibles para la entrada de cables

Uso intelligente della compatibilità

- Con il profilo di adattamento VX, gli accessori per l'allestimento interno VX25 sono completamente compatibili con il VX SE
- Opzioni versatili per organizzare l'ingresso dei cavi grazie a un'ampia gamma di accessori e al fondo in più parti

Продуманная совместимость

- С помощью адаптерной шины для совместимости с VX, комплектующие для внутреннего монтажа VX25 можно в полном объеме использовать в VX SE
- Гибкие возможности ввода кабеля благодаря разнообразным комплектующим и многосекционной панели основания

▶ SOFTWARE & SERVICES ▶





Sicherheit

- Hohe Sicherheit durch nicht abnehmbare Seitenwände
- Hoher Schlagschutz von IK 10
- Hoch belastbar bis 1,5 t
- Hohe Schutzzart bis IP 66/NEMA 4/NEMA 4X

Security

- Enhanced security thanks to non-removable side panels
- High impact protection rating of IK 10
- High load-bearing capacity up to 1.5 t
- High protection category up to IP 66/NEMA 4/NEMA 4X

Sécurité

- Sécurité élevée grâce aux panneaux latéraux non démontables
- Indice de résistance aux chocs IK 10 élevé
- Charge admissible élevée jusqu'à 1,5 t
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 66/NEMA 4/NEMA 4X

Seguridad

- Mayor seguridad gracias a los laterales no desmontables
- Elevada resistencia a los golpes con grado de protección IK 10
- Elevada capacidad de carga de hasta 1,5 t
- Elevado grado de protección hasta IP 66/NEMA 4/NEMA 4X

Sicurezza

- Elevata sicurezza grazie alle pareti laterali non rimovibili
- Elevata resistenza all'urto IK 10
- Elevata capacità di carico fino a 1500 kg
- Elevato grado di protezione fino a IP 66/NEMA 4/NEMA 4X

Безопасность

- Высокий уровень защиты благодаря несъемным боковым стенкам
- Высокая ударопрочность IK 10
- Высокая нагрузочная способность до 1,5 т
- Высокая степень защиты до IP 66/NEMA 4/NEMA 4X



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




System-Einzelschrank VX SE Free-standing enclosure system VX SE



Hoher Schutz
High level of protection



Platzsparend
Space-saving



Montagevielfalt
Versatile installation



Sicherheit
Security

System-Einzelschrank VX SE – alle Informationen unter:
Free-standing enclosure system VX SE – full details are available at:



www.rittal.de/vx-se



FRIEDHELM LOH GROUP