

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Bodenblech für Modulplatten zu Schaltschranksystem VX25



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Bodenblech für Modulplatten zu Schaltschranksystem VX25

Version 1.1

Ausgabe: Januar 2026

Herausgeber:

RITTAL GmbH & Co. KG

Dep. TSI

35745 Herborn

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Bodenbleche für Modulplatten



Bodenbleche mit Ausschnitten für Modulplatten für die Kabeleinführung bei ungünstigen Umgebungsbedingungen für das Schaltschranksystem VX25.

Zur Erhöhung der Schutzart in stark staub- und ölhaltigen Umgebungsbereichen.

Die Bodenbleche können im Austausch gegen serienmäßige Bodenbleche im Bodenrahmen von VX25-Schaltschränken montiert werden. Um eine sichere Kabeleinführung zu realisieren müssen die vorhandenen Ausschnitte 318 x 144 mm mit Modulblechen oder mit Kabeleinführungselementen individuell verschlossen werden.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Für Schrankbreite mm	600	800	1000	1200
Für Schranktiefe mm	600	600	600	600
Anzahl der Ausschnitte	2	3	4	6
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Bestell-Nr.	7993.206	7993.208	7993.210	7993.212

Hinweis:

Die Bodenbleche werden von innen im Schrank montiert und müssen deshalb vor der Montageplatte bzw. vor dem Lütze-Verdrahtungsrahmen eingebaut werden.

Zubehör

Modulplatten für Bodenblech

Modulplatten

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

VE:

1 Stück

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Geschlossen

Zum Verschließen von nicht genutzten Ausbrüchen. Kann für individuelle Ausbrüche einfach bearbeitet werden.

Ausführung:	Best.-Nr.:
Geschlossen:	8609.160

Für Steckverbinder

Mit 4 Ausbrüchen zur Aufnahme von Steckverbindern.

Ausführung:	Best.-Nr.:
16-polig	8609.150
24-polig	8609.140

Mit Kabeldurchführung

Zum Durchführen von vorkonfektionierten Kabeln. Durch verstellbaren Winkel mit eingesetztem, elastischem Klemmprofil wird eine dichte und feste Führung erzielt. Feststehender Winkel, gelocht, für Kabelabfangung.

Ausführung:	Best.-Nr.:
Durchführung	8609.170

Mit Kabeltülle

Für Kabel mit Durchmesser von 10 bis 65 mm. Die flexible Tülle passt sich dem Biegeradius der Kabel an.

Ausführung:	Best.-Nr.:
Kabeltülle	8609.390

Abdeckplatten

Für Steckverbinder-Ausbrüche

Für nicht genutzte Ausbrüche.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Ausführung:	Best.-Nr.:
16-polig	2478.000
24-polig	2477.000

VE:

- 20 Stück

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Hier finden Sie die Kontaktdaten
zu allen Rittal Gesellschaften weltweit.



www.rittal.com/contact

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

