

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kompakt-Schaltschrank

7993.400

für die Volkswagen AG



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kompakt-Schaltschrank 7993.400 für die Volkswagen AG Spezifikation

Wichtiger Hinweis:

Bei der Auswahl der Komponenten müssen immer die aktuellen Projektvorgaben des entsprechenden Volkswagen AG - Projektes berücksichtigt werden.

Version 1.2

Ausgabe: Oktober 2020

Herausgeber:

RITTAL GmbH & Co. KG

Dep. VI-TP

D-35745 Herborn

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



Kompakt-Schaltschrank 7993.400



Kompakt-Schaltschrank auf Basis AX 1039.000.

Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus Korpus aus einem Stück, gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatte.

Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, beidseitig senkrechten Türlochleisten, mit Schutzleiteranschluss, verschraubten Scharnieren.

Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung, mit Maßaufdruck, befestigt mit Ringschweißmuttern.

Material:

- Gehäuse: Stahlblech,
- Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

Oberfläche:

- Gehäuse und Tür: pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: verzinkt

Farbe:

- RAL 7035, lichtgrau

Schutzart:

- IP 56 nach IEC 60 529 bzw. NEMA 12

Mit folgenden Modifikationen:

Tür:

- montiert, mit 180°-Scharnieren 2449.010 rechts scharniert, sowie mit einem Kunststoffhandgriff 2577.010 inklusive Schließung VW - E1¹⁾

Flanschplatte:

- montiert, mit 12 Bohrungen Ø 16,5 mm, 9 Bohrungen Ø 25,5 mm, 2 Bohrungen Ø 32,5 mm sowie einer Bohrung Ø 50,5 mm, Bohrungen mit Blindstopfen verschlossen

Montageplatte:

- montiert, bearbeitet und bestückt mit 5 poligem Sammelschienen-system (L1 – L3, N + PE), inklusive Klemmen, Anschlussadapter 9612.000 und 11 x Reitersicherungselementen 9630.005

Erdung:

- Gehäuse, Montageplatte und Tür mit Erdungskabel auf PE-Schiene vorverdrahtet

¹⁾ Die Lieferung erfolgt ohne Schlüssel. Gemäß BV 1.09 § 1.1.2 sind sämtliche an Maschinen angebauten Schlösser grundsätzlich ohne Schlüssel anzuliefern. Für den Eigenbedarf des Lieferanten können die benötigten Zylinderschlüssel mit der Bestellnummer 2532.002 separat bestellt werden.

Kompakt-Schaltschrank 7993.400

Beipack (lose):

- 1 VE (4 Stück) Wandbefestigungshalter 2503.020 (Wandabstand 40 mm)

Approbationen:

- RoHS gemäß EU – Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II)

Breite (mm):	600
Höhe (mm):	380
Tiefe (mm):	210
Bestell-Nr.:	7993.400

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Hier finden Sie die Kontaktdaten
zu allen Rittal Gesellschaften weltweit.



www.rittal.com/contact

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP