

Schaltschränke


Industrial Workstations

Gehäuse

		Best.-Nr. IW	B/T mm	6900.700	6900.710	6900.720	6900.730	6900.740
			600/600	900	900	900	900	1000
Lieferumfang	Ausführung	Material	Farbe RAL					
Gehäuse	Rahmenkonstruktion mit angeformten Seitenwänden	Stahlblech, 1,5 mm	7035 Struktur	■	■	■	■	■
	Bodenbleche, 3-teilig							
	Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten							
Blende oben	zum oberen Abschluss des Gehäuses	Kunststoff nach UL 94-V0	7035/7015	-	-	-	-	■
Tastaturschublade	Schubladengehäuse	Stahlblech, 1,5 mm	7035	-	-	-	-	■
	Auszug mit Kabelträger sowie Mousepad-Auszug und Tastaturbügel							
	Blende mit Griffmulde, eingeklappt als Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr. 3524 E							
Schubladenvorbau	Schubladenwanne, montiert mit Schubladenblende und Teleskopschienen	Stahlblech, 1,5 mm	7035	-	-	■	-	-
	Auszug mit Kabelträger sowie Mousepad-Auszug	Stahlblech, 1,5 mm	7035	-	-	-	■	-
	Schubladenblende mit Griffmulde, mit Verschluss, Schließung Nr. 3524 E	Kunststoff nach UL 94-V0	7035/7015	-	-	■	■	-
Designtür	Vertikale Stege mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert	Aluminium-Profil	7035	■	■	■	■	■
	Tür- bzw. Einbauplatte gekantet, geschlossen	Stahlblech, 1,5 mm	7015	■	■	■	■	■
Arbeitsplatte	geschlossen	Spanplatte, beidseitig mit Kunststoff laminiert und Umleimer	ähnlich 7035 Umleimer: ähnlich 7015	-	-	-	-	■
Rückwand	von innen verschraubt	Stahlblech, 1,5 mm	7035 Struktur	■	-	-	-	-
Rücktür	mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert	Stahlblech, 1,5 mm	7035 Struktur	-	■	■	■	■


Gehäuse

Gehäuse
IW 6900.700, IW 6900.710



- 1 Rücktür bei IW 6900.710
- 2 Rückwand bei IW 6900.700, Maß in Klammern
- 3 Designtür bei IW 6900.700, IW 6900.710


Gehäuse
IW 6900.720, IW 6900.730



Maße in Klammern nur für IW 6900.730

Schranksiefe mit geöffneter/ausgezogener Schublade:
IW 6900.720 = 1317,5 mm
IW 6900.730 = 1217,5 mm

Gehäuse
IW 6900.740




Schranksiefe mit geöffneter/ausgezogener Schublade:
IW 6900.740 = 1017,5 mm

Schaltschränke


Industrial Workstations

Arbeitsplatten

Arbeitsplatte, klein
IW 6902.300



Arbeitsplatte
IW 6902.100



Kabeldurchführung für IW-Arbeitsplatten

IW 6902.770

