


Контроль микроклимата

Жидкостное охлаждение

Воздухо-водяные теплообменники

Потолочные, SK 3209.XXX, SK 3210.XXX




- 1 Поддача охлаждающей воды 1/2" (12 мм)
- 2 Отвод охлаждающей воды 1/2" (12 мм)
- 3 Отвод конденсата 1/2" (12 мм)

Настенные, SK 3212.XXX

Крепежные отверстия
утепленный монтаж

Монтажный вырез
наружный монтаж

- 1 Отвод конденсата 3/8"
- 2 Подключение охлаждающей воды 3/8"




Воздухо-водяные теплообменники

Настенные, SK 3214.XXX

Крепежные отверстия
утопленный монтаж

Монтажный вырез
наружный монтаж

- 1 Отвод конденсата 1/2"
- 2 Подключение охлаждающей воды 1/2"




Настенные, SK 3215.XXX

Крепежные отверстия
утопленный монтаж

Монтажный вырез
наружный монтаж

- 1 Отвод конденсата 1/2"
- 2 Подключение охлаждающей воды 1/2"




Контроль микроклимата

Жидкостное охлаждение


Воздухо-водяные теплообменники

Настенные, SK 3363.XXX, SK 3364.XXX


Монтажный вырез
наружный монтаж




Наружный монтаж




Монтажный вырез
утропленный монтаж



Монтаж




- 1 Ø 6,5 (4 x при наружном и утопленном монтаже)
- 2 Подключения воды штуцера 1/2" или 3/8" наружная резьба
- 3 Отвод конденсата 1/2"




Настенные, SK 3373.XXX, SK 3374.XXX


Монтажный вырез
наружный монтаж




Наружный монтаж






Монтажный вырез
утропленный монтаж



Монтаж




- 1 Ø 6,5 (4 x при наружном и утопленном монтаже)
- 2 Подключения воды штуцера 1/2" или 3/8" наружная резьба
- 3 Отвод конденсата 1/2"




Воздухо-водяные теплообменники

Настенные, SK 3375.XXX




Монтажный вырез
наружный монтаж




Монтажный вырез
утопленный монтаж





- 1 Ø 6,5 (4 x при наружном и утопленном монтаже)
- 2 Подключения воды штуцера 1/2" или 3/8" наружная резьба
- 3 Отвод конденсата 1/2"



Наружный монтаж



Монтаж




Контроль микроклимата

Жидкостное охлаждение

Воздухо-водяные теплообменники

Настенные, SK 3216.480



- 1 Отвод конденсата 1/2"
- 2 Подключение охлаждающей воды 1/2"

