




SK 3286.000

VE 3 Stü.

Filtermatte für SK 3296.000

Montageanleitung Filtermatte SK 3286 für Kühlgerät SK 3296
 Fitting the SK 3286 filter to the SK 3296 cooling unit
 Processus de Montage du filtre SK 3286 pour climatiseur SK 3296
 Montage-aanwijzing filtermat SK 3286 voor koelaggregaat SK 3296
 Montageanvisning filtermatta SK 3286 "För kylaggregat SK 3296"



Einlegen der Filtermatte :

1. Lufteintrittsgitter nach vorne abziehen.
2. Filtermatte einlegen
3. Lufteintrittsgitter wieder aufdrücken

Reinigen der Filtermatte:

Ausklopfen, absaugen oder ausblasen mit Preßluft bei trockenem Staub. Auspülen in Benzin, Tri oder warmen Wasser mit Fettlöser-Zusatz bei fetthaltigen Staub.

Fitting the filter:

1. Remove the air inlet grille.
2. Fit the filter.
3. Replace the grille.

Cleaning the filter:

Beat out, vacuum clean or blow through with compressed air for dry dust. For other dirt and grease rinse with petrol, spirit or warm water mixed with a degreasing agent.

Please note:

The filter should be cleaned regularly in order to ensure trouble-free operation of the cooling unit.

Mise en place du filtre à air:

- 1) Tirer la grille vers vous.
- 2) Positionner le filtre à air.
- 3) Clipser la grille.

Nettoyage du filtre à air:

Poussière sèche par ventilation avec un pistolet à air. Poussière grasse dans un bain déssence or un mélange eau diluant.

ATTENTION:

Pour assurer un fonctionnement normal du climatiseur, il faut compte tenu l'environnement nettoyer régulièrement le filtre à air.

Aanbrengen van de filtermat:

1. Luchtrooster naar voren toe verwijderen.
2. Filtermat aanbrengen.
3. Luchtrooster er weer opdrukken.

Reinigen van de filtermat:

Uitkloppen, uitzuigen of doorblazen met perslucht bij droge stof. Uitspoelen met benzine, tri of warm water met ontvettingsmiddel bij vette stof.

PAS OP!

Om een probleemloos functioneren van het koelaggregaat te waarborgen, afhankelijk van de omge vringsverontreiniging, de filtermat regelmatig reinigen.

Inläggning av filtermatta:

1. Luftgallret lages bort framifrån.
2. Filtermattan lägges in.
3. Luftgallret sättes på igen.

Rengöring filtermattan:

Skakas, dammsuges eller blåses med tryckluft vid torrt damm. Spolas i bensin tri eller varmt vatte med fettlösande tillsats vid fetthaltigt damm.

OBS!

För att garantera en friktionsfri drift på kylaggregatet, måste filtermattan göras ren kontinuerlig i be roende på smutshelgraden.

Sach-Nr.dargest.Baugruppen(n)				Zul. Massabweichung				Massstab		
208 872				ISO 2768-m		Werkstoff: Papier 80 g/m ²				
						Oberflaeche:				
					Datum	Name				
					Bearb.	10.01.05	LOlv			
						Montageanleitung Filtermatte SK 3286				
							K 03667 01 SK 22			
						RITTAL-WERK Rüttel Loh GmbH & Co. KG 35745 Herborn				
156	01	Lieferantenr.u.Fert.Dat		18.02.05	LOlv					
AEM		Zust.		Aenderung		Datum	Name		Ersatz f.	
									Urspr.	
									DV: R\Fue_sk\filterl.-Dachl.	