Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# FT 2735.570

# Fenêtres

État: 29.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2735.570 - Fenêtres pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides et contre l'accès non autorisé.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | FT 2735.570 |
| Modèle | Profilé de 30 mm |
| Description produit | Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé. |
| Matériau | Profilé en aluminium extrudé avec pièces angulaires en fonte de zinc et une vitre en verre sécurit trempé. |
| Finition | Cadre de base : revêtement poudre RAL 7035<br>Profilés avec charnières et serrure : anodisée, incolore |
| Value base frame | Avec vitre en verre sécurit trempé : résistance élevée contre les solvants et les rayures, antistatique, risque de blessure faible en cas de cassure.<br>Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page ) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)<br>Charnière à angle d'ouverture 180°, facile à accrocher. |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Value base frame | Facile à visser sur la porte grâce à ses dimensions adaptées (le châssis tubulaire de porte peut servir de gabarit de perçage).<br>Réglage aisé en hauteur.<br>Renforce la découpe de la porte.<br>Recouvre l'arête de coupe.<br>La saleté ne stagne pas sur le joint, la vitre ne peut pas être démontée, aucune saleté ne tombe lors de l'ouverture et aucun liquide ne coule derrière la vitre.<br>Hauteur du profilé de l'ossature 30 mm ou 60 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 54 |
| Remarque | Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page ) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)<br>Ne convient pas à l'implantation en extérieur |
| Convient à | Type de coffret: VX<br>TS<br>VX SE<br>Largeur: = 800 mm |
| Dimensions | Largeur: 700 mm<br>Hauteur: 370 mm<br>Profondeur: 47 mm |
| Surface visible | Largeur de fenêtre vitrée: 563 mm<br>Hauteur de fenêtre vitrée: 298 mm |
| Profondeur de construction pour composants (max.) | 33 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 4,619 kg |
| Poids brut | 4,9 kg |
| Numéro du tarif douanier | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Description produit | FT Fenêtre, pour armoires électriques VX, TS, VX SE de largeur 800 mm, profilé de 30 mm, L700xH370xP47 mm |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Certificats | Indice de protection |