



CS 9765.120
Wandbefestigung für
Outdoor-Wandgehäuse
CS 9791.xxx

CS 9765.120
Wall mounting brackets for
Outdoor enclosures
CS 9791.xxx

Montageanleitung
Assembly instructions

Inhaltsverzeichnis:

1. Anwendung
2. Sicherheitshinweise
3. Montage
4. Wartung
5. Lieferumfang

Contents:

1. Application
2. Safety notices
3. Assembly
4. Maintenance
5. Supply includes

1. Anwendung:

Die CS-Wandbefestigung dient zur Befestigung der Rittal Outdoor-Wandgehäuse CS 9791.xxx an einer Mauer oder an einer Wand.

1. Application

The CS wall mounting is used to fasten Rittal CS outdoor wall-mounted enclosures.

2. Sicherheitshinweise

Vor der Montage eines CS-Wandgehäuses an eine Wand muß folgendes überprüft werden:

- Ausreichende Tragfähigkeit der Wand gewährleisten, ggf. die lokalen, baurechtlichen Bestimmungen berücksichtigen.
- Befestigungsflächen müssen glatt und eben sein.

Während der Montage eines CS-Wandgehäuses an eine Wand muß folgendes beachtet werden:

- Das CS-Wandgehäuse während der Montage sichern.
- Alle Schrauben/ Befestigungsteile auf einwandfreien Zustand überprüfen.
- Alle Schrauben auf festen Sitz prüfen.

2. Safety notices

The following items must be checked prior to mounting the CS wall-mounting enclosure:

- The wall must have a sufficient load-bearing capacity. Please check with the local building regulations, if required.
- The fastening surfaces must be smooth and even.

Please make sure you observe the following instructions when fastening a CS wall-mounting enclosure:

- Secure the CS wall-mounted enclosure.
- Make sure that all screws/fastening materials are in good technical state.
- Check all the screws for tightness.

3. Montage

Die beiden oberen Wandhalter waagrecht befestigen.

Achtung:

Die bauseitigen Befestigungsschrauben müssen auf das Material der Wand abgestimmt werden!
Die Befestigungsbohrungen für die beiden unteren Wandhalter einbringen.

Das CS-Wandgehäuse mit der Tragschiene in die beiden oberen Wandhalter einhängen.

Die beiden unteren Wandhalter kopfüber über die Tragschiene stecken und mit der Wand verschrauben.

3. Assembly

Fasten both top wall brackets horizontally.

Note:



The fastening screws that the customer provides must be tailored to the material of the wall.
Drill the assembly holes for the two bottom wall brackets.

Locate the CS wall-mounted enclosure with the support rail into the two top wall brackets.

Plug both bottom wall brackets headlong over the support rail and screw-fasten them to the wall.

Abb. Wandgehäuse CS 9791.xxx

Fig. Wall mounted enclosure CS 9791.xxx



Artikelnummer Articlenumber	B1	B2	H1	H2	H3	H4	H5	T1
CS 9791.015	370	260	522,5	434	37,5	360	57,5	211
CS 9791.025	420	310	560	474	38	400	58	211
CS 9791.035	530	420	700	599	43	525	63	266
CS 9791.045	630	540	780	614	35	540	58	382
CS 9791.145	630	540	780	614	35	540	58	382

Montageanleitung CS 9765.120
Assembly instructions CS 9765.120

technische Änderungen vorbehalten
technical modifications reserved

4. Wartung

Die CS-Wandbefestigungen müssen regelmäßig auf Korrosionsspuren und festen Sitz kontrolliert werden. Defekte CS-Wandbefestigungen müssen ersetzt werden.

4. Maintenance

The CS wall-mounting brackets must be checked for corrosion and tightness regularly. Deficient CS wall-mounting brackets must be replaced.

5. Lieferumfang

- 1 VE = 4 Stück Wandbefestigungen

5. Scope of supply

- 1 pack = 4 units wall mounting brackets