

# KIESLING

Wir automatisieren den Steuerungsbau.

## Assemblex Montagetische



BEARBEITUNG

MONTAGE

VERDRÄHTUNG

HANDLING

FRIEDHELM LOH GROUP



# Assemblex Montagetische

Speziell, wenn es um den Bereich „Automatisierung und Rationalisierung“ von Prozessen im gesamten Tätigkeitsfeld, wie dem Bearbeiten, Montieren, Verdrahten und Prüfen von Schaltschränken geht, haben wir für Sie die richtige und ergonomische Lösung. Bei unseren Assemblex Montagetischen handelt es sich um verfahrbare, in Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Montagetische für die Montage von Platten (optional 1.900 x 1.900 mm) und Gehäusen. Alle Typen bieten ein einfaches und variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner, sind unabhängig vom Stromnetz (keine Gefahr des „Kabelüberfahrens“) und benötigen bei „Nichtgebrauch“ minimalen Platz.



## Assemblex 150 MN

- Montagetisch stufenlos in der Neigung per Handkurbel oder Akkuschauber verstellbar
- Neigungsgerechte Auflagefläche, ermöglicht auch im Sitzen das Bearbeiten von Montageplatten
- Fixe Arbeitshöhe 1,00 m, neigungsverstellbar ca. 0-80°
- Maximale Traglast 150 kg
- 4 Lenkrollen mit Totalfeststeller

**Artikelnummer:** 4050.150

### Optionen:

- Verbreiterungsset
- Schaltschrankset
- Drahtführung

## Assemblex 200 EN

- Montagetisch stufenlos in der Neigung per akkubetriebenen Elektromotor verstellbar
- Neigungsgerechte Auflagefläche, ermöglicht auch im Sitzen das Bearbeiten von Montageplatten
- Fixe Arbeitshöhe 0,90 m, neigungsverstellbar ca. 0-80°
- Maximale Traglast 200 kg
- 4 Lenkrollen mit Totalfeststeller

**Artikelnummer:** 4050.200

### Optionen:

- Verbreiterungsset
- Schaltschrankset
- Drahtführung
- Drahtrollenhalterung

## Assemblex 300 ENH

- Montagetisch stufenlos in Höhe und Neigung per akkubetriebenen Elektromotoren verstellbar
- Neigungsgerechte Auflagefläche, ermöglicht auch im Sitzen das Bearbeiten von Montageplatten
- Variable Arbeitshöhe von 0,80-1,10 m, neigungsverstellbar ca. 0-80°
- Maximale Traglast 300 kg
- 4 Lenkrollen mit Totalfeststeller

**Artikelnummer:** 4050.300

### Optionen:

- Verbreiterungsset
- Schaltschrankset
- Drahtführung
- Drahtrollenhalterung
- Rollenbahn für seitlichen Einschub

KIESLING Maschinenteknik GmbH  
Gallische Straße 2 · D-63128 Dietzenbach  
Phone +49(0)6074-82 90-0 · Fax +49(0)6074-8290-40  
E-Mail: info@kiesling.net · www.kiesling.net

BEARBEITUNG

MONTAGE

VERDRAHTUNG

HANDLING