

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Mélységében állítható billentyűzettartó kezelőházakhoz



KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK

ÁRAMELOSZTÁS

RENDSZERKLIMATIZÁLÁS

IT MEGOLDÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK

FRIEDHELM LOH GROUP



Billentyűzettartó kezelőházakhoz

Fogantyús és 24" asztali TFT fogadására képes kezelőházakhoz való szereléshez



Anyag:

- Tartófelület: acéllemez
- Kéztámasz: extrudált alumíniumprofil

Felület:

- Tartófelület: texturált festés
- Kéztámasz: natúr eloxált

Szín:

- RAL 7035

A csomag tartalma:

- Teljesen előszerelt tartó
- Ragasztószalag a billentyűzet rögzítéséhez
- Szerelési segédanyagok

Szél., mm	Súly, kg	Cikkszám
430	3.0	6321.010




Tartozékok:

- Egérpadd tartó, függőleges zsanérral, lásd alább.

Előnyök:

- Az egyszerű csúsztató funkció alkalmassá teszi különféle billentyűzet mélységekhez
- Kezelőházakra szerelhető, 300 mm szélességtől
- Csatlakozás a kezelőházra támasztókar segítségével alul vagy felül
- Könnyedén állítható dőlésszög
- További rászerezési lehetőségek a felületen
- Az oldalt nyitott felület miatt nem gyűlik össze szennyeződés



Egérpadd tartó, függőlegesen zsanérozott

Jobb vagy bal oldali felszereléshez a billentyűzettartó alatt. Automatikusan rögzül, be és kihajtott állapotban is.

Anyag:

- Acéllemez

Felület:

- Horganyzott

A csomag tartalma:

- Szerelési segédanyagok és felragasztott egérpaddal

Cs. e.	Cikkszám
1 db	2383.020



Tartozékok:

- Egértartó, lásd 34. Kézikönyv, 713. oldal
- Kábelkötegelő, lásd 34. Kézikönyv, 667. oldal

RITTAL Kereskedelmi Kft.
1044 Budapest, Ipari Park u. 1.
Telefon: +36 1 399 8000 · Fax: +36 1 399 8009
Email: rittal@rittal.hu · www.rittal.hu



KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK

ÁRAMELOSZTÁS

RENDSZERKLIMATIZÁLÁS

IT MEGOLDÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK