

Markskåp för fiberskarvning

Utomhus markskåp för bredbandsmarknaden

Rittals markskåp finns i tre standardstorlekar och är framtagna enligt installationsmarknadens önskemål.

Skåpet har två luckor. Båda öppnas vid installation och då är det lätt att föra in stela kablar och rör. Vid service öppnas bara övre luckan medan den nedre då ser till att skåpet håller sin form även vid stort marktryck. Den övre luckan har ett ventilationshål med insektsskydd.

Sockeln levereras inskjuten i höljet. Fullt utdragen är sockeln 700 mm. Det finns hål i botten på sockeln som kan användas om man vill förankra mot berg.

Om man skulle drabbas av att skåpet skadas, t.ex. vid en påkörning, så går det att byta ut den övre delen av skåpet och låta sockeln vara kvar under mark.

Det finns två skenor för dragavlastning. En som kan placeras på valfri höjd på den utdragbara sockeln och en som är placerad strax under montageskivan. Den undre skenan är av typen ankarskena och den övre en kombination av ankarskena och buntbandsfäste.

Skåpet är försett med ett 8 mm trekantlås vid leverans. Det kan bytas ut mot andra låsinsatser ur Industrilås sortiment t.ex. "Stockholmslås". Även dörrar anpassade för ASSA lås finns som option. Skåpet är testat och godkänt för IP44, konstruktionen gör att det är mycket svårt att komma åt med något verktyg för att bryta upp skåpet.

Teknisk information:

- 2 st M10 gängade hål för markeringsstång i båda gavlarna
- Markisoleringskiva i cellplast som lätt placeras på två vinklar
- Isoleringsskiva monterad i taket mot kondens
- Jordningspunkt
- Montageskiva av vattenbeständig plywood
- Tillverkat i AluZink, oxylantbehandlat, struktur polyesterlack i RAL7035





Markskåp för fiberskarvning

Skåpsalternativ

Rittal Art. nr.	E-nummer	Mått (BxHxD) mm	Benämning	Färg
XSE1301	5055012	198 x 850 x 198	Markskåp 198 x 198	RAL7035
XSE1302	5055013	330 x 850 x 198	Markskåp 330 x 198	RAL7035
XSE1303	5055014	594 x 850 x 300	Markskåp 594 x 300	RAL7035

Tillbehör

Art. nr.		Benämning
XSE0301 XSE0302 XSE0303		Utbytes montageplåt i AluZink till XSE1301 (Mått BxH: 147x613) Utbytes montageplåt i AluZink till XSE1302 (Mått BxH: 290x613) Utbytes montageplåt i AluZink till XSE1303 (Mått BxH: 544x613)
XSE0311 XSE0312 XSE0313		Dörr till XSE1301 med ASSA adapter Dörr till XSE1302 med ASSA adapter Dörr till XSE1303 med ASSA adapter OBS! Assa lås ingår ej
7077000		Kabelhållare 6-14 mm 25/frp
7064100		Kabelhållare liten 8/frp
XSEA0423		Stockholm Energi insats, "Stockholms-lås"
XSEBBSTOLPE		Snöstolpe

Vill du veta mer?

Ring våra innesäljare eller besök www.rittal.se.

Rittal Scandinavian ab • Rittalgatan 1 • 262 73 Ängelholm
Telefon: 0431-44 26 00 • 031-710 15 10 • 08-680 74 10
e-post: info@rittal.se • www.rittal.se

FRIEDELH L O H GROUP

