

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienic Design Contentitore per stampante HD – HD 4000.064

Date : 22-set-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Contenitore per stampante HD – HD 4000.064

created: 22.09.2020 on www.rittal.com/it-it



Descrizione prodotto

Esecuzione:	Inclinazione in avanti di 3° del contenitore
Vantaggi:	Per l'installazione igienica e sicura delle stampanti negli ambienti di produzione Abbinabile a contenitori di comando HD per l'allestimento di un armadio PC completo Ripiano porta-apparecchi, estraibile e regolabile in altezza per un rapido accesso alle stampanti, ad es. per il cambio di etichette
Materiale:	Contenitore e portina: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 Ripiani porta-apparecchi: Lamiera d'acciaio, verniciata Ripiani porta-apparecchi: Lamiera d'acciaio, verniciata
Superficie:	Contenitore e portina: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Guarnizione: blu (RAL 5010)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:	IP 66
Grado di protezione IP secondo DIN 40 050-9:	IP 69K
Parti incluse nella fornitura:	Contenitore chiuso su tutti i lati Porta con guarnizione sostituibile Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Ripiano porta apparecchi
Opzioni:	Basamento HD regolabile Senza guide laterali Senza ripiano porta-apparecchi

Con piastra di montaggio
Basamento HD regolabile

Caratteristiche di prodotto

Dimensioni: Larghezza: 810 mm
Altezza (frontale): 863 mm
Altezza posteriore: 888 mm
Profondità: 496 mm

Spessore del materiale: Contenitore: 1,5 mm
Porta: 2 mm

Confezione: 1 pz.

Peso/Conf.: 54,2 kg

EAN: 4028177709522

Codice tariffa doganale: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101