

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Armadio SE 8 – SE 5842.500

Date : 25-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armadio SE 8 – SE 5842.500

created: 25.11.2020 on [www.rittal.com/it-it](http://www.rittal.com/it-it)



**Discontinued article.**

Articolo fuori produzione dal: 31.03.2021 |||L'articolo verrà sostituito da: 5842600

## Descrizione prodotto

<b>Materiale:</b>	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
<b>Superficie:</b>	Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a immersione, verniciatura a polveri, bucciata Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Grado di protezione NEMA:</b>	NEMA 12 NEMA 3R
<b>Codice IK:</b>	IK10
<b>Parti incluse nella fornitura:</b>	Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto Porta/e Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio Lamiere di fondo Parete posteriore asportabile Chiusura: doppio pettine 3 mm 2 profilati di montaggio TS 18 x 38 mm Parete posteriore in due parti

**Materiale di base:** Lamiera d'acciaio

## Caratteristiche di prodotto

**Dimensioni:** Larghezza: 1600 mm  
Altezza: 1800 mm  
Profondità: 400 mm

**Piastra di montaggio:** Larghezza: 1499 mm  
Altezza: 1696 mm

**Numero di porte:** 2

**Confezione:** 1 pz.

**Peso/Conf.:** 222 kg

**EAN:** 4028177666504

**Codice tariffa doganale:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Descrizione prodotto:** SE Armadio 1600X1800X400 mm Ral 7035

## Approvazioni

**Approvazioni:** UL + cUL + CSA

**Certificati:** EAC  
Grado di protezione  
IK-Code  
Superficie

**Descrizioni:** Dichiarazione di conformità