

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armadi componibili TS 8 – TS 8004.500

Date : 18-set-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armadi componibili TS 8 – TS 8004.500

created: 18.09.2020 on www.rittal.com/it-it



Discontinued article.

Articolo fuori produzione dal: 15.02.2019 |||L'articolo verrà sostituito da: 8004000

Descrizione prodotto

Materiale:	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie:	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polveri esterna, bucciata Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore:	RAL 7035
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:	IP 55
Grado di protezione NEMA:	NEMA 12
Codice IK:	IK09
Parti incluse nella fornitura:	Struttura dell'armadio Porta/e Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Lamiera del tetto Parete posteriore 4 golfari di sollevamento Chiusura: doppio pettine 3 mm Lamiere di fondo Piastra di montaggio

2 profilati di montaggio TS 18 x 38 mm

Modifica del prodotto: TS 8 e SE 8 sono compatibili con la nuova piastra di montaggio degli armadi componibili VX25.
Brochure e disegni CAD sono scaricabili dal sito web.

Materiale di base: Lamiera d'acciaio

Caratteristiche di prodotto

Dimensioni: Larghezza: 1000 mm
Altezza: 2000 mm
Profondità: 400 mm

Piastra di montaggio: Larghezza: 899 mm
Altezza: 1896 mm

Numero di porte: 2

Confezione: 1 pz.

Peso/Conf.: 152,8 kg

EAN: 4028177486324

Codice tariffa doganale: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Descrizione prodotto: TS Armadi componibili, LxAxP: 1000x2000x400 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, doppia porta frontale

Approvazioni

Approvazioni: Bureau Veritas
CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV
UL + C-UL

Certificati: Certificate of manufacturer according to RMRS

EAC
Grado di protezione
IK-Code
Protection category IP 55 (CPRI)

Descrizioni:

Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
