

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ PKポリカーボネート ターミナルボックス 打 ち抜き穴なし – PK 9518.100

Date : 2020/09/30

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし – PK 9518.100

created: 30.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



## 製品説明

**用途:** 周囲温度範囲：-35 °C ~ +80 °C  
記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。

**材質:** エンクロージャー：ガラスファイバー強化型ポリカーボネート製  
カバー、透明：ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布  
カバースクリュー：ポリアミド  
シールドプラグ：ポリエチレン

**塗装色:** RAL 7035

**保護等級、IEC 60 529  
に準拠:** IP 66

**保護等級、NEMA:** NEMA 4X

**IKコード:** IK08

**同梱品:** エンクロージャー、カバー付き  
カバースクリュー  
壁面固定ねじ用シールドプラグ

**基材:** ポリカーボネート

## 製品の特徴

**外形寸法:** 幅: 182 mm  
高さ: 180 mm  
奥行: 111 mm

|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カバー:            | 透明                                                                                                                              |
| 周囲温度範囲:         | -35 °C...+80 °C                                                                                                                 |
| 1パック:           | 1 個                                                                                                                             |
| 質量/パック:         | 0.66 kg                                                                                                                         |
| EAN:            | 4028177139671                                                                                                                   |
| 関税率番号:          | 94037000                                                                                                                        |
| ETIM 7.0:       | EC000261                                                                                                                        |
| ETIM 6.0:       | EC000261                                                                                                                        |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101                                                                                                                        |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101                                                                                                                        |
| 製品説明:           | PK Polycarbonate enclosure, WHD: 182x180x111 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with transparent cover |
| <b>取得認証</b>     |                                                                                                                                 |
| 取得認証:           | C-UL<br>DNV-GL<br>UL                                                                                                            |
| 認可証:            | EAC                                                                                                                             |
| 宣言書:            | CE適合宣言書                                                                                                                         |