


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Hygienic Design – Innenausbau



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



FRIEDHELM LOH GROUP

Schienen für Innenausbau

für Kompakt-Schaltschränke HD

Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen.
Mit TS Systemlochung an drei Seiten.


Material:

– Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	VE	Best.-Nr.	HB 35, Seite
510	4 St.	5001.050	716
710	4 St.	5001.051	716
910	4 St.	5001.052	716
1110	4 St.	5001.053	716




Innenausbau, Tür

Gehäuse	1	1	1
Best.-Nr.	Best.-Nr.		
1316.600	5001.052	5001.050	5001.050
1317.600	5001.053	5001.051 5001.050	5001.051 5001.050

Innenausbau, Schrank

Gehäuse	1	2	3
	Schienen für Innenausbau 	TS System-Chassis 17 x 73 mm 	Montageplatinen
Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
1308.600 1310.600 1315.600	5001.050	–	–
1316.600	5001.052	8612.130 (nur auf Verschluss-Seite)	8612.400 8612.410
1317.600	5001.053	8612.130 (nur auf Verschluss-Seite)	8612.400 8612.410



Hygienic Design




Innenausbau Systemschrank HD

Schienensysteme

		HB 35, Seite
1	PS Montageschiene 23 x 23 mm mit Befestigungs-Haltestück PS	721/730
2	PS Montageschiene 23 x 23 mm mit Kombi-Haltestück PS (alternativ mit ein oder zwei Montageschienen 23 x 23 mm)	721/731
3	PS Montage-Chassis 23 x 73 mm mit Kombi-Haltestück PS	722/731
4	PS System-Chassis 23 x 73 mm	723
5	C-Profilschiene für TS	724
6	TS Montage-Chassis 45 x 88 mm	719
7	PS Montageschiene 23 x 23 mm mit Haltewinkel PS	721/731
8	C-Profilschiene 30/15 mit Halte- bzw. Distanzstück	723
9	Tragschiene ungelocht	724
10	Tragschiene gelocht	724
11	System-Tragschiene	724
12	Kabelabfangschiene Winkelprofil	783

Hinweis:





- Detailbilder 1 – 12 zeigen Anwendungen im TS 8 Anreih-System



Hygienic Design

Innenausbau Systemschrank HD

Schwenkrahmen, Geräteboden, Profilschienen



		HB 35, Seite
1	Schwenkrahmen, klein mit Einbausatz	796
2	Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, für Schrank TS/SE	797
3	Schwenkrahmen, groß ohne Blende, für 600 mm breite Schränke	797
4	Geräteboden zur Rahmenbefestigung 50 kg	739
5	Geräteboden zur Rahmenbefestigung 100 kg	739
6	PS System-Chassis 23 x 73 mm	723
7	Profilschienen – 482,6 mm (19) L-Winkel	804

Hinweis:

– Detailbilder 1 – 7 zeigen Anwendungen im TS 8 Anreih-System

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Hier finden Sie die Kontaktdaten
zu allen Rittal Gesellschaften weltweit.



www.rittal.com/contact

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

