

Markskåp Skanova

Utomhus markskåp för bredbandsmarknaden

Rittals markskåp finns i tre standardstorlekar och är framtagna enligt installationsmarknadens önskemål och uppfyller Skanovas krav.



Skåpet har två luckor. Båda öppnas vid installation och då är det lätt att föra in stela kablar och rör. Vid service öppnas bara övre luckan medan den nedre då ser till att skåpet håller sin form även vid stort marktryck. Den övre luckan har ett ventilationshål med insektsskydd.

Sockeln levereras inskjuten i höljet. Fullt utdragen är sockeln 700 mm. Det finns hål i botten på sockeln som kan användas om man vill förankra mot berg.

Om man skulle drabbas av att skåpet skadas, t.ex. vid en påkörning, så går det att byta ut den övre delen av skåpet och låta sockeln vara kvar under mark.

Det finns två skenor för dragavlastning. En som kan placeras på valfri höjd på den utdragbara sockeln och en som är placerad strax under montageskivan. De är en kombination av ankarskena och buntbandsfäste så det går att välja vilken förankringsmetod man vill använda sig av.

Skåpet är försett med en håltagning som är anpassad enligt Skanovas låssystem som köps separat. En låsregel som passar just detta skåpet är bipackat. Skåpet är testat och godkänt för IP44, konstruktionen gör att det är mycket svårt att komma åt med något verktyg för att bryta upp skåpet.



Markskåp Skanova

Teknisk information:


- 2 st M10 gängade hål för markeringsstång i båda gavlarna
- Markisoleringskiva i cellplast som lätt placeras på två vinklar
- Isoleringsskiva monterad i taket mot kondens
- Jordningspunkt
- Montageskiva av vattenbeständig plywood
- Tillverkat i AluZink, oxylyntbehandlat, struktur polyesterlack i RAL7037

Skåpsalternativ

Rittal Art. nr.	Skanova Art. nr.	Mått (BxHxD) mm	Benämning	Antal
XSE2/NBDA/2	2/NBDA 101 80/2	198 x 850 x 198	Markskåp 2x2	1
XSE2/NBDA/3	2/NBDA 101 80/3	330 x 850 x 198	Markskåp 2x3	1
XSE3/NBDA/6	3/NBDA 101 80/6	594 x 850 x 300	Markskåp 3x6	1
XSE2/NBDA/2/15P	2/NBDA 101 80/2/15P	198 x 850 x 198	Markskåp 2x2, 15-pack	15*
XSE2/NBDA/3/10P	2/NBDA 101 80/3/10P	330 x 850 x 198	Markskåp 2x3, 10-pack	10*
XSE3/NBDA/6/4P	3/NBDA 101 80/6/4P	594 x 850 x 300	Markskåp 3x6, 4-pack	4*

* Levereras på EURO helpall

Tillbehör

Art. nr.		Benämning
7077000		Kabelhållare 6-14 mm 25/frp
7064100		Kabelhållare liten 8/frp
XSEBBSTOLPE		Snöstolpe

Vill du veta mer?

Ring våra innesäljare eller besök www.rittal.se.

Rittal Scandinavian ab • Rittalgatan 1 • 262 73 Ängelholm
 Telefon: 0431-44 26 00 • 031-710 15 10 • 08-680 74 10
 e-post: info@rittal.se • www.rittal.se

FRIEDHELM LOH GROUP

