

Rittal patchkast voorgemonteerd 42 HE 800x800 mm

**24 UURS
LEVERING**

- Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter met handgreep en veiligheidscilinder 3524E;
- Sokkel 100 mm hoog met ventilatierooster voor en achter;
- 2x zelfdragend 19" frame, in diepte verstelbaar;
- Open bodem;
- Kabelinvoerdak met uitsparing (vzv afdekplaat) geschikt voor opname van een ventilatorunit;
- Kabelbaan 200 m;
- 2x zijwand, steekbaar met veiligheidssluiting.

Los meegeleverd

Afstandsbouten, stelvoeten, kabelbevestigingsrails, kabelgeleidingsbeugels, wcd 8-voudig (r.a.), kooimoeren en schroeven.

Accessoireset bestaande uit:

- Ventilatorunit met 2 ventilatoren incl. thermostaat;
- Legbord 19" 500 mm diep, 30 kg.



WEBSHOP ONLY	Bestelnr.	Netto prijs excl. btw
Rittal patchkast 42 HE	1196515	€ 695,00
Accessoireset	1196516	€ 119,00



KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE

QE 19" Wandbehuizing



- ▶ Helder zicht op de geïnstalleerde componenten, dankzij de stevige grijs getinte glazen deur (afsluitbaar);
- ▶ Geoptimaliseerd voor eenvoudig onderhoud door een ruim bemeten, afsluitbaar zijpaneel;
- ▶ Vier hoogtematen, 600 mm breed, 500 mm diep;
- ▶ Passieve ventilatie voor effectieve hitteafvoer;
- ▶ Actieve ventilatoren (optioneel);
- ▶ Hoge belastbaarheid (tot 75 kg bij grootste uitvoering);
- ▶ Grote cut-out uitdrukpoorten voor kabelinvoer via dak en bodem;
- ▶ Zonder achterwand voor optimale toegang bekabeling, optioneel te bestellen.

Bestel nu snel en eenvoudig in onze webshop



Ga naar www.rittal.nl/mijnrittal



QE Wandbehuizing **WEBSHOP ONLY**

HE	Bestelnr.	Netto excl. btw prijs/stuk
6	7057000	€ 89,00
9	7057010	€ 99,00
12	7057020	€ 112,00
15	7057030	€ 128,00

Optioneel Achterwand **WEBSHOP ONLY**

HE	Bestelnr.	Netto excl. btw prijs/stuk
6	7057100	€ 12,00
9	7057110	€ 14,00
12	7057120	€ 16,00
15	7057130	€ 18,00



KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE