

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Meer toepassings- mogelijkheden



**Meer ruimte meer
flexibiliteit**

Voor nog meer toepassingsmogelijkheden zijn er vijf nieuwe afmetingen toegevoegd aan ons assortiment AX-wand-/vloerkasten.

De 400 en 600 mm hoge kasten zijn leverbaar in de breedten 800, 1000 en 1200 mm. Ze bieden een alternatief voor gekoppelde kasten en zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Betrouwbaar AX-designprincipe



Technische gegevens:

- Royale, naadloze montageplaat
- Dubbele deur voor gemakkelijke toegang
- Bevestigingsogen in de achterwand voor wandmontage

De brede versie van de AX-wand-/vloerkast is perfect voor toepassingen met een beperkt beschikbare hoogte: ruimtebesparend én functioneel. Deze versie is gebaseerd op het beproefde AX-design en biedt niet alleen maximale flexibiliteit en tijdbesparing bij de interieuropbouw zonder boren, maar ook uitgebreide mogelijkheden voor deurinstallatie en voldoende ruimte voor kabelinvoer.

AX-wand-/vloerkast, plaatstaal	LE	Artikelnr.
BHD: 800 x 400 x 250 mm	1	1094.000
BHD: 800 x 400 x 300 mm	1	1095.000
BHD: 1000 x 600 x 300 mm	1	1096.000
BHD: 1200 x 400 x 300 mm	1	1112.000
BHD: 1200 x 600 x 300 mm	1	1113.000

Uw voordelen op een rij:

- Ideaal voor gebruik bij logistieke toepassingen zoals bijvoorbeeld transportbandsystemen, waar de kast onder de machines wordt geplaatst
- Het systeem van geïntegreerde kastnokken en rail voor interieuropbouw maakt een eenvoudige en flexibele interieuropbouw mogelijk in het 25 mm-raster.
- Configuratie zonder machinale bewerkingen
- UL-conformiteit is gegarandeerd zolang er Rittal-toebehoren worden gebruikt
- Veilig, eenvoudig aardingsconcept



Meer informatie over AX-wand-/vloerkasten vindt u hier:

www.rittal.com/ax

Contact
sales@rittal.nl

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

