Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Kit d'emporte-pièce à interstice M12 à M40

État: 28.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.581 - Kit d'emporte-pièce à interstice M12 à M40 pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.581
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	
Composition de la livraison	6 matrices 6 poinçons Vis de traction avec roulement à bille Ø 6 x 40 mm Vis de traction avec roulement à bille Ø 9,5 x 50 mm Vis de traction avec roulement à bille Ø 19 x 55 mm Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm 1 boîte pâte lubrifiante Coffret plastique
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø trous	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

© Rittal 2026

Caractéristiques

Pour filetage	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,2 kg
Poids brut	2,256 kg
Numéro du tarif douanier	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Description produit	RAS Kit emporte-pièces métr. M12-M40 pr tôle-acier à 3 parties