

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Plastskap KS – KS **1423.500**

Publisering : 19.nov.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Plastskap KS – KS 1423.500

Opprettet: 19.11.2019 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	uten vindu
Materiale:	Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Vindu: Akrylglass, 3,0 mm gummiklemmeprofil helt rundt
Overflate:	Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast Montasjeplate: forsinket
Farge:	Iht. RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4X
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsetts Montasjeplate Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regnbeskyttelseslist Sideinnpressede C-profiler for trinnløs dybdejustering av montasjeplatene.
Henvisning:	Ved langvarig påvirkning fra UV-stråler (sollys) sammen med vind og regn kan overflaten bli påvirket optisk. For beskyttelse av de innebygde elektriske komponentene er ikke dette noen ulempe. Hvis skapene ikke kan beskyttes mot UV-stråling, anbefaler vi å lakkere disse med en PUR-lakk. Tillatt omgivelsestemperatur -30 °C...+75 °C.
Grunnmateriale:	Plast

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 200 mm Høyde: 300 mm Dybde: 150 mm
Materialtykkelse:	Montasjeplate: 2 mm
Montasjeplate:	Bredde: 145 mm Høyde: 250 mm
Antall dører:	1
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre:	Ja
Utførelse lås:	Eksklusivlås
Antall låser:	1
Låsinnsetts:	3 mm splittlås
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	3,4 kg
EAN:	4028177526594
Tolltariffnummer:	94037000
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	KS Plastskap, BHD: 200x300x150 mm, glassfiberforsterket umettet polyester, inkludert montasjeplate, med dør

Godkjenninger

Godkjenninger:	Bureau Veritas Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping TÜV
Sertifikater:	EAC

IK-Code

Forklaringer:

Samsvarserklæring
