

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Plastskap KS – KS **1448.500**

Publisering : 17.okt.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Plastskap KS – KS 1448.500

Opprettet: 17.10.2019 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	med vindu
Materiale:	Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Vindu: Akrylglass, 3,0 mm gummiklemmeprofil helt rundt
Overflate:	Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast Montasjeplate: forsinket
Farge:	Iht. RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 56
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsett Montasjeplate Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regnbeskyttelseslist Sideinnpressede C-profiler for trinnløs dybdejustering av montasjeplatene. Vindu i døren
Henvisning:	Ved langvarig påvirkning fra UV-stråler (sollys) sammen med vind og regn kan overflaten bli påvirket optisk. For beskyttelse av de innebygde elektriske komponentene er ikke dette noen ulempe. Hvis skapene ikke kan beskyttes mot UV-stråling, anbefaler vi å lakkere disse med en PUR-lakk. Tillatt omgivelsestemperatur -30 °C...+75 °C.
Grunnmateriale:	Plast

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredd: 400 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 200 mm

Materialtykkelse: Montasjeplate: 2,5 mm

Montasjeplate: Bredd: 345 mm
Høyde: 350 mm

Antall dører: 1

**Dørhengsling høyre,
kan byttes til venstre:** Ja

Utførelse lås: Eksklusivlås

Antall låser: 2

Låsinnsetts: 3 mm splittlås

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 8 kg

EAN: 4028177526716

Tolltariffnummer: 94037000

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180102

Produktbeskrivelse: KS Plastskap, BHD: 400x400x200 mm, glassfiberforsterket umettet polyester, inkludert montasjeplate, med dør, vindu i døren

Godkjenninger

Godkjenninger: Bureau Veritas

Germanischer Lloyd
Lloyds Register of Shipping
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV

Sertifikater:

EAC
IK-Code

Forklaringer:

Samsvarserklæring
