

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ IT systembelysning LED for IT- skapsystemer og IT- kapslinger – DK 7859.000

Publisering : 25.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT systembelysning LED for IT-skapsystemer og IT-kapslinger – DK 7859.000

Opprettet: 25.09.2020 på www.rittal.com/no-no

Produktbeskrivelse

Utførelse: Beskyttelsesisolert, med innebygd sikring (T2A)

Beskrivelse: For perfekt belysning av et nettverksskap.

Fordeler:

- Manuell eller automatisk kobling via dørkontaktbryter er mulig
- Optimal belysning i hele koblingsskapet
- Plug & Play-hurtigmontasje
- Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste
- Kan brukes umiddelbart på grunn av pluggklar tilkoblingskabel
- Feste uten tap av høydeenheter

Materiale:

- Lyslegeme: strengpresset aluminium
- Lysavdekning: Polykarbonat (halogenfri)
- Lysender: PC-ABS (halogenfri)

Farge: Kapsling: RAL 7016

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 20

Leveringsomfang:

- IT systembelysning LED
- Monteringssett magnet
- Inkl. montasjeskruer

Henvisning: De pluggklare tilkoblingsledningene må kun brukes med IT systembelysningen LED
Kaskadering av flere IT-systembelysning LED er ikke mulig

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredde: 337 mm

Høyde: 55 mm
Dybde: 23 mm

Måledriftsspenning:	100 V - 240 V (AC) , 50 Hz/60 Hz
Monteringsmuligheter:	Skrus eller klipses direkte på VX IT-/SE-profilen TE 8000, IT-skap: med festesett magnet AX, TP: med festesett magnet AX: med skinne for innvendig utbygging For bruk sammen med Euro-plugg iht. CEE 7/16 samt apparatplugg
Driftstemperatur:	Drift (omgivelse): -20 °C...+55 °C
Belysningsstrøm:	600 lm
Lysfarge:	4000 K (nøytral hvit)
Tilkoblingsmuligheter:	Innmating via plugg Dørposisjonsbryter
Lys montasjetype:	fastskruing Klips-feste Magnetfeste
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,35 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177817937
Tolltariffnummer:	94054095
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Produktbeskrivelse:	DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting

Godkjenninger

Godkjenninger: CCC
CSA
UL + C-UL

Sertifikater: EAC

Forklaringer: Samsvarserklæring
