Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"

État: 24.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 6321.050 - Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"

Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9 / 16:10. Indice de protection élevé IP 65.





Caractéristiques

Référence	AX 6321.050
Description produit	Pour le montage d'écrans TFT usuels du commerce ayant des diagonales jusqu'à 24" dans les formats 16:9 / 16:10
Matériau	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Poignées : aluminium Capots de recouvrement : plastique Vitre : verre sécurit trempé Support TFT : tôle d'acier
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Poignées : anodisées incolores
General colour	RAL 7035
Couleur	Coffret et porte : RAL 7035 Poignées : anodisées incolores Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024

Caractéristiques

Composition de la livraison	Coffret avec porte, avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm Vitre Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100 Poignées latérales et capots de recouvrement Porte arrière avec charnières à droite Serrure à panneton double de 3 mm Équerre d'équipement intérieur avec perforations
Dimensions	Largeur: 650 mm Hauteur: 450 mm Profondeur: 155 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type selon la norme UL 508A	Type 1 Type 12
Nombre de serrures	2
Code IK	IK08
Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositif de verrouillage pouvant être remplacé par une mini-poignée Confort AX, des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A
Matériau de base	Tôle d'acier
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	15,66 kg
Poids brut	15,8 kg

© Rittal 2026

Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Description produit	AX Coffret de commande, pour écrans TFT de table 24" max., LHP : 650x450x155 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité