
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





SR 2337.235 Schwenkrahmen, groß, mit Blende

Stand: 07.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SR 2337.235 - Schwenkrahmen, groß, mit Blende für TS, VX SE, 800 mm breite Schränke

Für 800 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, mit Blende, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SR 2337.235
Ausführung	19"-Ebene seitlich
Produktbeschreibung	Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Rahmen: verzinkt Blende: lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Stangenverschluss-System mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz Material zur Befestigung
Einbaumöglichkeiten	Im TS/SE mit Öffnungswinkel 130° oder 180°, abhängig vom gewählten Einbausatz
Montagehinweis	Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Hinweis Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik Bei doppeltürigen Schränken TS, SE mit Höhe 180 mm muss wegen Kollision mit dem Verschluss d Schwenkrahmen eingebaut werden Passend für Gehäusetyp: TS VX SE Breite: = 800 mm Höhe: ≥ 1.800 mm Höheneinheiten 36 HE Passend für Gehäusetyp TS VX SE Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 18.147 Bruttogewicht 19.402 Zolltarifnummer 94039910 EAN 4028177165168 ETIM 9 EC002620 ETIM 8 EC002620	
VX SE Breite: = 800 mm Höhe: ≥ 1.800 mm 36 HE Passend für Gehäusetyp TS VX SE Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 18.147 Bruttogewicht 19.402 Zolltarifnummer 94039910 EAN 4028177165168 ETIM 9 EC002620	änken TS, SE mit Höhe 1800 mm oder 2200 sion mit dem Verschluss der nächste kleinere
Passend für Gehäusetyp TS VX SE Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 18.147 Bruttogewicht 19.402 Zolltarifnummer 94039910 EAN 4028177165168 ETIM 9 EC002620	
VX SE Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 18.147 Bruttogewicht 19.402 Zolltarifnummer 94039910 EAN 4028177165168 ETIM 9 EC002620	
Nettogewicht 18.147 Bruttogewicht 19.402 Zolltarifnummer 94039910 EAN 4028177165168 ETIM 9 EC002620	
Bruttogewicht 19.402 Zolltarifnummer 94039910 EAN 4028177165168 ETIM 9 EC002620	
Zolltarifnummer 94039910 EAN 4028177165168 ETIM 9 EC002620	
EAN 4028177165168 ETIM 9 EC002620	
ETIM 9 EC002620	
ETIM 8 EC002620	
ECLASS 8.0 27189261	

Ausschreibungstext

Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank

36 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen, verwindungssteifer Rahmen, verschweißt aus Vierkantrohren und dreifach abgekantetem Tragprofil. Bei Einsatz von Standardscharnieren belastbar bis 1500 N. Abstand zu Innenkante Tür 100 mm im 25 mm DIN-Maßraster tiefenverstellbar. Der Schwenkrahmen muß im Bedarfsfall links, rechts je nach Bautiefe der Baugruppen montierbar sein. Einbauebene der Baugruppen seitlich angeordnet.

© Rittal 2025

3

Ausführung: Stahlblech Lackierung: RAL 7035

für Schrankbreite: B: 800 mm

© Rittal 2025 4