Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.206

Bandeaux de montage perforés


État: 29.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9681.206 - Bandeaux de montage perforés pour porte partielle

Pour le montage ultérieur sur les portes partielles, avec des perforations au pas de 25 mm pour un montage personnalisé à l'arrière de la porte, comme des goulottes de câbles, des supports de tuyaux, etc.



Caractéristiques

Référence	SV 9681.206
Description produit	Pour le montage ultérieur sur les portes partielles. Les bandeaux de montage perforés possèdent une trame de perforation au pas de 25 mm et peuvent être utilisés pour des équipements personnalisés (ex : goulottes de câblage, supports de tuyaux, etc...) sur la face arrière de la porte. Diamètre des perforations du bandeau de montage perforé : 4,5 mm.
Matériau	Tôle d'acier, de 1 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	398 mm
Consigne de montage	Pour armoires de largeur 1000 mm : 1 x 9681.204 et 1 x 9681.206 Pour armoires de largeur 1200 mm : 2 x 9681.206
Dimensions	Longueur: 398 mm
Convient à	Largeur: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Unité d'emballage	10 p.

Caractéristiques

Poids net	1,2 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Description produit	VX Bandeaux de montage perforés, longueur : 398 mm, pour porte partielle LH : 600x150-800 mm