Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.651

Kabelwartel polyamide

Staat: 29.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SZ 2411.651 - Kabelwartel polyamide

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Functies

Bestelnr.	SZ 2411.651
Voordelen	Wartel en contramoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekontlasting
Materiaal	Polyamide 6 Afdichting: CR/NBR
Kleur	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 47,5 mm
Schroefdraad	M40 x 1,5
Schroefdraadlengte	10 mm
Min. kabeldiameter	19 mm
Max. kabeldiameter	28 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Sleutelwijdte	46 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M40 x 1,5 Schroefdraadlengte: 10 mm
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

© Rittal 2026

Functies

Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,25 kg
Brutogewicht	0,28 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M40 x 1,5, voor kabels Ø 19-28 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK