Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3166.230
Dakventilatoren

Staat: 26.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3166.230 - Dakventilatoren voor VX IT, TS IT

Dakventilator voor kantooromgevingen, met zeer lage geluidsemissie 39 dB(A) en een hoge luchtverplaatsing (vrijblazend 1245 tot 1345 m³/h).

Functies

Bestelnr.	SK 3166.230
Voordelen	Eenvoudige aansluittechniek met IEC-connector C13 Energie-efficiënte toerentalregeling met vooringestelde karakteristiek Zeer stil en daardoor geschikt voor kantooromgevingen Internationale toelatingen en ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing
Toepassingsgebieden	voor kantoortoepassingen
Mogelijkheden	Dankzij de toerentalgeregelde ventilator wordt het vermogen optimaal op de daadwerkelijke behoefte afgestemd
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	1 ventilatoreenheid Toerentalregeling Aansluitgereed Incl. bevestigingsmateriaal Installatie- en korte bedieningshandleiding Zonder dakplaat
Nominale spanning	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking	Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 950 m³/h bij 40 Pa tegendruk door toepassing van twee sokkelplinten met ventilatieopeningen
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,3 A Bij 60 Hz: 0,3 A
Uitvoering	Voorgemonteerd

© Rittal 2026

Functies

Afmetingen	Breedte: 470 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 470 mm
Montage-uitsparing	Breedte:410 mm Diepte:410 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 20
Temperatuurregeling	Toerentalgeregelde ventilator
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 30 W Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 30 W
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	1.345 m³/h
Luchtverplaatsing (in bedrijf)	950 m³/h
Geluidsniveau (in bedrijf)	39 dB(A)
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	11,362 kg
Brutogewicht	11,96 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit