Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.718

Blue e+ ventilator

Staat: 25.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SK 3237.718 - Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen.
Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m³/h, standaard beschermklasse IP 54.





Functies

Bestelnr.	SK 3237.718
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
Voordelen	Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast Montage zonder gereedschap
Materiaal	Kunststof
Kleur	RAL 9005
Levering	Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
Ventilator	Axiaal, kortsluitankermotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)	Bij 50 Hz: 20 m³/h Bij 60 Hz: 25 m³/h

Functies

Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter	Bij 50 Hz: 15 m³/h Bij 60 Hz: 18 m³/h
Nominale spanning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 12 W Bij 60 Hz: 10 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,14 A Bij 60 Hz: 0,13 A
Afmetingen	Breedte: 116,5 mm Hoogte: 116,5 mm Diepte: 64,5 mm
Inbouwdiepte	46 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 92 mm Uitsparingshoogte: 92 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 54 met vliesfilter IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter Type 3, 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Opmerking	Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-30 °C...70 °C
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 42 dB(A) Bij 60 Hz: 47 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,41 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Functies

ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Blue e+ ventilator, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD: 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 9005

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit