Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.130

Splijt-gatenpons rond

Staat: 28.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

AS 4055.130 - Splijt-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige splijtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.130
Uitvoering	Met 3-voudige splijting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal	2,5 mm
Ø-gaten	30,5 mm
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekbout (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulische trekbout Ø	19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,185 kg
Brutogewicht	0,209 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2026

Functies

Product omschrijving	AS Pons Split rond vr RVS Diam 30,5

© Rittal 2026