Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# AS 4055.554

# Splijt-gatenpons rond

Staat: 29.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

# AS 4055.554 - Splijt-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige splijtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AS 4055.554 |
| Uitvoering | Met 3-voudige splijting |
| Product omschrijving | |
| Levering | Matrijs<br>Stempel |
| Bewerkbaar materiaal | Plaatstaal |
| Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal | 3 mm |
| Ø-gaten | 54 mm |
| Opmerking | Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt<br>Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Trekbout (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Hydraulische trekbout Ø | 19 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,628 kg |
| Brutogewicht | 0,701 kg |
| Douanetariefnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Product omschrijving | AS Pons Split rond vr plaatstaal Diam 54 |