



SZ 2500.320

Systemleuchte LED

Stand: 12.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SZ 2500.320 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.



Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2500.320 |
| Ausführung | mit Bewegungsmelder |
| Nutzen | Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall |
| Ausführung | Bewegungsmelder 90° drehbare Steckverbinder Verstellung Leuchtrichtung Verstellung Lichtverteilung |
| Material | Leuchtenkörper: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat Leuchtenenden: PC-ABS |
| Farbe | Gehäuse: RAL 7016 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsschrauben |
| Nennleistung | 13 W |
| Anschlussmöglichkeiten | Einspeisung, 2-polig Durchgangsverdrahtung, 2-polig |
| Bewegungsmelder | Ja |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Schutzklasse | III (SELV) |
| Leuchten-Montageart | Verschrauben Clip-Befestigung Magnet-Befestigung (Zubehör) |
| Einbaumöglichkeiten | Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster |
| Lichtstrom | 1 200 lm |
| Lichtfarbe | 4000 K (neutralweiß) |
| Hinweis | Anschlusszubehör separat bestellen |
| Abmessung | Breite: 437 mm Höhe: 85 mm Tiefe: 37 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C...55 °C |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 V - 56 V (DC) |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.488 |
| Bruttogewicht | 0.65 |
| Zolltarifnummer | 94054990 |
| EAN | 4028177918818 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Approbationen

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Approbationen | CQC-CCC UL + C-UL (listed) |
|---------------|-------------------------------|

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK