
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.420
Kabelbevestigingsrail


Staat: 23.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.420 - Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsysteem VX

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.



Functies

Bestelnr.	VX 8619.420
Product omschrijving	Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.
Materiaal	Staal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX	In kasten met een breedte van 800 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden VX SE	In kasten met een breedte van 800 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een breedte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In kasten/behuizingen met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel	Bij sokkels met een breedte/diepte van 800 mm in combinatie met bevestigings-/afstandsprofiel
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal	In sokkels met een breedte van 800 mm, in combinatie met een M8-moer
Inbouwmogelijkheden AX-sokkel	In sokkels met een breedte van 800 mm

© Rittal 2026

Functies

Geschikt voor	Sokkelsysteem AX Sokkelsysteem VX Sokkelsysteem VX, plaatstaal
Afmetingen	Lengte: 754 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX SE AX CX lessenaar onderdeel Lessenaar CX Breedte: = 800 mm
Geschikt voor breedte	800 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	3,8 kg
Brutogewicht	4,061 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Product omschrijving	VX-kabelbevestigingsrail hoekprofiel, voor B: 800 mm

© Rittal 2026