Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS 8702.060

Sokkelplinten, zijkant, 200 mm

Staat: 10.02.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8702.060 - Sokkelplinten, zijkant, 200 mm Roestvaststaal voor sokkelelement voor en achter

Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.

Functies

Bestelnr.	TS 8702.060
Product omschrijving	Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Levering	2 sokkelplinten Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist.
Afmetingen	Hoogte: 200 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS: = 600 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	4.3
Brutogewicht	4.5
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177299993
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003