Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.210

RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 29.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

RX 9363.210 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 2 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10.



Functies

Bestelnr.	RX 9363.210
Uitvoering	Voor montageplaatopbouw
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Ja
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M10
Smeltpatronen	NH 2
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 kV

Functies

Nominale spanning	1000 V AC
Voor NH-grootte	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 208,5 mm Hoogte: 298,6 mm Diepte: 128,7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Aantal polen	3-polig
Gebruikscategorie	AC-23B (400 V/400 A) AC-22B (500 V/400 A) AC-22B (690 V/400 A) AC-23B (690 V/315 A) AC-21B (800 V/200 A) AC-20B (1000 V/400 A) DC-22B (250 V/400 A) DC-22B (440 V/400 A) DC-20B (800 V/400 A) DC-20B (1000 V/400 A)
Vervuilingsgraad	3
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Brandbelasting	44 MJ/m²
Vermogensverlies max.	71 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,25 kg
Brutogewicht	3,452 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	1,32
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	22,07
Douanetariefnummer	85369095

Functies

ETIM 9	EC001040
Product omschrijving	RX NH-zekeringlastscheider DIN 2, 400 A, 3-polig, schroef M10, montageplaatopbouw

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration