Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.110
CB-apparatenadapters

Staat: 24.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SV 9635.110 - CB-apparatenadapters 3-polig

Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van vermogensschakelaars op het board.

Functies

Bestelnr.	SV 9635.110
Mogelijkheden	Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van vermogensschakelaars op het board Montage van de vermogensschakelaar door variabel instelbare bevestigingspunten (M4)
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Opmerking	Bij het kiezen van de CB-apparatenadapter moet rekening worden gehouden met de befestigingsafstand van de vermogensschakelaar Afhankelijk van de toegepaste vermogensschakelaar kan er een vermogensreductie optreden De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.	160 A
Nominale spanning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 90 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 45 mm
Distance between fixing points	30 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1)
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	0,55 kg
Brutogewicht	0,588 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,276
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV RiLine Compact CB-adapter 3P 160A max. mont.afst.30mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK